

DGC 7865 HCX Pro 125 Gala Ed

Handtagslös ångugn med färsk- och spillvattenanslutning för ångkokning, bakning, stekning med stektermometer + HydroClean.



- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme

A⁺

EAN: 4002516720225 / Materialnummer: 12317320 /
Gamla materialnummer: 23786589NER

Jubileumskampanj	
125 Gala Edition	•
Jubileumskampanj	
Jubileumsmodell 125	•
Konstruktion	
Färg på produkten	Obsidiansvart matt
Konstruktion och design	
Ångugn	•
ArtLine	•
Handtagslös	•
Njutningsfördelar	
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Extern generering av ånga	•
Klimatsensor	•
Möjlighet att ställa in fuktighetsgraden individuellt vid kombitillagning	•
Menytillagning utan smaköverföring	•
Mix & Match	•
Stektermometer	trådlös
Automatiska program med individuell anpassning av tillagningsresultatet	•
Varmhållning	•
CrispFunction	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Kombifunktion	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Kombitillagning med grill stor	•
Ångkokning	•
Sous-vide	•
Uppvärmning	•
Gourmetpanna	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Grill liten	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Mjuka kakor special	•
Över- och undervärme	•
Övervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Eco-varmluft	•
Eco-ångkokning	•
Varmhållning av tallrikar	•
Specialprogram	•

DGC 7865 HCX Pro 125 Gala Ed

Handtagslös ångugn med färsk- och spillvattenanslutning

för ångkokning, bakning, stekning med stektermometer + HydroClean.



EAN: 4002516720225 / Materialnummer: 12317320 /

Gamla materialnummer: 23786589NER

Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	M Touch
Närhetssensor MotionReact	•
MotionReact: Belysning när man kommer nära	•
MotionReact: Display när man kommer nära	•
MotionReact: Kvittering ljudsignal när man kommer nära	•
MotionReact: Identifiering av möbelfronter	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjälpfunktion	•
Motorstyrd liftup-panel	•
Tillagningstid oberoende av mängd	•
Ångkokning på upp till 4 nivåer samtidigt är möjlig	•
Automatisk menytilagning	•
Ångreduktion före tillagningstidens slut	•
Polyfona ljudsignaler	•
Tidsvisning	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Egna program	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Skötselkomfort	
Ugnsutrymme i rostfritt stål med vävstruktur	•
Grillelementen kan fällas ner	•
Extern ånggenerator	•
HydroClean	•
Skötselprogram	•
Skötselprogram blötläggning	•
Skötselprogram sköljning	•
Torkprogram för ugnsutrymmet	•
Snabbspärr för ugnsstegar	•
Uttagbara ugnsstegar	•
Avkalkning	•
CleanGlass-lucka	•
Ångteknik/vattentillförsel	
DualSteam	•
Ånggenerators effekt i kW	3,30
DirectWater plus	•
Avloppssil	•

DGC 7865 HCX Pro 125 Gala Ed

Handtagslös ångugn med färsk- och spillvattenanslutning

för ångkokning, bakning, stekning med stektermometer + HydroClean.

EAN: 4002516720225 / Materialnummer: 12317320 /

Gamla materialnummer: 23786589NER

Säkerhet	
Kylsystem med sval front	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Kylsystem för frånluft	•
Knappspärr	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	67
Antal falshöjder	4
Märkning av falshöjder	•
Luckupphängning	nere
Belysning i tillagningsutrymmet	BrilliantLight
Minsta temperatur ugnsdrift i °C	30
Max temperatur ugnsdrift i °C	230
Minsta temperatur ångugnsdrift i °C	40
Max temperatur ångugnsdrift i °C	100
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktmått (B x H x D) i mm	595 x 596 x 567
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	596
Produkt djup i mm	567
Vikt, kg	46,4
Total anslutningseffekt, KW	3,40
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Längd vattentilloppsslang, m	2,0
Längd vattenavloppsslang, m	3,0
Byta lampor	Miele service
Medföljande tillbehör	
Långpanna med PerfectClean HUBB 71	1
Bak- och stekgaller med PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip teleskopskena med PerfectClean HFC 71 (par)	1
Trådlös stektermometer	1
Uttagbara ugnsstegar (par)	1
Hålade tillagningskärl av rostfritt stål	2
Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål	1
Rengöringsmedel HydroClean	1
Avkalkningstabletter	2

DGC 7865 HCX Pro 125 Gala Ed

Handtagslös ångugn med färsk- och spillvattenanslutning
för ångkokning, bakning, stekning med stektermometer + HydroClean.



EAN: 4002516720225 / Materialnummer: 12317320 /
Gamla materialnummer: 23786589NER


Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DGC 7865 HCX Pro 125 Gala Ed


Handtagslös ångugn med färsk- och spillvattenanslutning
för ångkokning, bakning, stekning med stektermometer + HydroClean.




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings