

FNS 7740 D 125 Gala Ed

Frysskåp för inbyggnad

med NoFrost och åtta fryslådor på teleskopskenor för maximal komfort.



- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Smart anslutning för fler möjligheter – Miele@home
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose



EAN: 4002516711827 / Materialnummer: 12361980 /
Gamla materialnummer: 37774040EU1

| | |
|---|-------------|
| Jubileumskampanj | |
| Jubileumsmodell 125 | • |
| 125 Gala Edition | • |
| Produktkategori | |
| Frysskåp | • |
| Konstruktion | |
| Inbyggnadsmaskin | • |
| Integrerad inbyggnadsmaskin | • |
| Luckupphängning | vänster |
| Luckupphängning, utbytbar | • |
| "Side-by-side"-placering möjlig | • |
| Användarkomfort | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| NoFrost | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | • |
| Styreelektronik | |
| Användarkoncept | SensorTouch |
| Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen | Nej |
| SuperFrost snabbinfrysning | • |
| Antal temperaturzoner | 1 |
| Sabbatläge | • |
| Partyläge | • |
| Frysskåp/-zon | |
| Antal fryslådor | 8 |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A–G) | D |
| Energiförbrukning per år, kWh | 189,80 |
| Energiförbrukning per 24 timmar, kWh | 0,52 |
| Säkerhet | |
| Spärrfunktion | • |
| Akustiskt dörrlarm | • |
| Akustiskt temperaturlarm frysdelen | • |
| Optiskt dörrlarm | • |
| Optiskt temperaturlarm | • |
| Indikering strömavbrott frysdelen | • |
| Tekniska data | |
| Minsta nischbredd i mm | 560 |
| Max nischbredd i mm | 570 |
| Minsta nischhöjd i mm | 1772 |
| Max nischhöjd i mm | 1788 |
| Nischdjup i mm | 550 |
| Produktbredd i mm | 559 |
| Produkt höjd i mm | 1770 |
| Produkt djup i mm | 546 |
| Vikt, kg | 61,3 |
| Fästningsteknik | Fast dörr |
| Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg | 26 |
| Klimatklass | SN-T |
| 4-stjärning fryszon, liter | 213 |

FNS 7740 D 125 Gala Ed

Frysskåp för inbyggnad

med NoFrost och åtta fryslådor på teleskopskenor för maximal komfort.



EAN: 4002516711827 / Materialnummer: 12361980 /

Gamla materialnummer: 37774040EU1

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Total nyttovolym, i l | 213 |
| Säkerhet vid strömavbrott i tim | 9 |
| Infrysningsskapacitet i kg/24 tim. | 12,00 |
| Ljudnivåklass (A-D) | B |
| Ljudnivå i dB(A) re1pW | 33 |
| Energiförbrukning i milliampere (mA) | 1300 |
| Spänning i V | 220-240 |
| Säkring i A | 10 |
| Fasantal | 1 |
| Frekvens i Hz | 50-60 |
| Längd anslutningskabel, m | 2,2 |
| Byta lampa | Miele service |
| Medföljande tillbehör | |
| Istärningslåda | • |

FNS 7740 D 125 Gala Ed

Frysåp för inbyggnad

med NoFrost och åtta fryslådor på teleskopskenor för maximal komfort.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)