

## Duoflex HX1

### Sladdlös dammsugare

hög sugkraft | automatisk effektanpassning | produktmodifikation | terraröd



- 99,99 %\* upptagning av dammpartiklar med #Hygiene-filter
- Litiumjonbatteri: upp till 55 min drifttid på en laddning\*\*
- Lika kraftfull som en vanlig Miele-dammsugare\*\*\*
- SpeedLock: Snabbt byte mellan komplett- och handmodell
- Lätt och kompakt: 3,1 kg/0,3 l dammbehållare
- Intelligent elektroborste med automatisk effektanpassning

\* Enligt IEC 62885-4

\*\* Gäller för sugeffekt 1 utan ansluten elektroborste.

\*\*\* Rengöringseffekt jämfört med en Miele dammsugare Complete C3 (SGEF3) med turboborste STB 305-3 (dammupptagning från matta och hårt golv med springor, fiberupptagning från matta). Enligt IEC62885-2.

EAN: 4002516714569 / Materialnummer: 12377650 /  
Gamla materialnummer: 41QLL030EU1

| Konstruktion                      |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Sladdlös dammsugare               | •                        |
| Produktnamn                       | Duoflex HX1              |
| Motorvariant                      | Digital Efficiency Motor |
| Produkttyp                        | SQLL0                    |
| Färg på produkten                 | Terraröd                 |
| Rengöring                         |                          |
| Vortex-teknik                     | •                        |
| Användarkomfort                   |                          |
| Elektronisk sugeffektsreglering   | Knappar/2 nivåer         |
| Vägghållare                       | Standard                 |
| Tillbehör förvaring               | HX-AH 20                 |
| Filtersystem                      |                          |
| ComfortClean                      | •                        |
| Volym dammbehållare i liter       | 0,3                      |
| Tekniska data                     |                          |
| Batterityp                        | Litiumjon                |
| Nominell batterikapacitet i mAh   | 2500                     |
| Ljudnivå i dB                     | 79,0                     |
| Bredd i mm                        | 260                      |
| Höjd i mm                         | 1250                     |
| Vikt, kg                          | 3,1                      |
| Drifttid MIN-läge PowerUnit solo  | 55                       |
| Ytkapacitet i m <sup>2</sup>      | 60                       |
| Laddningstid i min.               | 210                      |
| Märkeffekt in W                   | 160                      |
| Medföljande tillbehör             |                          |
| Rengöringsborste                  | Nej                      |
| Elektroborste HX-EB 20 MultiFloor | •                        |
| Sugpensel HX-DB                   | •                        |
| Möbelmunstycke HX-UN              | •                        |
| Fogmunstycke HX-CN                | •                        |