

CVA 7845 125 Gala Ed

Kaffemaskin för inbyggnad med DirectWater

i kombinerbar design med CoffeeSelect och AutoDescal for högsta krav.



- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Kaffe efter dina önskemål – med tre bönbehållare – CoffeeSelect
- Bästa skötsel – helt automatiskt med AutoDescal och AutoClean
- Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home

EAN: 4002516721901 / Materialnummer: 12388600 /

Gamla materialnummer: 29784521NER

Jubileumskampanj	
125 Gala Edition	•
Jubileumskampanj	
Jubileumsmodell 125	•
Konstruktion och design	
Kaffemaskin för inbyggnad för hela böror	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Njutningsfördelar	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
OneTouch-beredning	•
OneTouch for Two-beredning	•
DoubleShot	•
Programmerbara användarprofiler	10
Arombevarande kaffekvarn	•
Inställning av malgrad	•
Programmerbar malmängd	•
Programmerbar vattenmängd	•
Programmerbar vattentemperatur	•
Programmerbar mjölmängd	•
Programmerbar mjölkskummängd	•
Förbrygning kan programmeras	•
TeaTimer	•
Användarkomfort	
Anslutning Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Belysning när man kommer nära	•
MotionReact: Display när man kommer nära	•
CupSensor	•
Steglös höjdinställning av dryckestapp min. i cm	4,0
Steglös höjdinställning av dryckestapp max. i cm	16,5
PerformanceMode	•
EasyClickMilchgefäß	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Dolt luckhandtag	•
BrilliantLight	•
Belysning av bryggenheten	•
Expertläge	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjälpfunktion	•
Aktuella börsorter	3
Antal bönbehållare	3
Kapacitet per bönbehållare A i g	300
Kapacitet per bönbehållare B i g	150
Kapacitet per bönbehållare C i g	150
Kapacitet bönbehållare totalt i g	600
Uttagbara bönbehållare	•

CVA 7845 125 Gala Ed

Kaffemaskin för inbyggning med DirectWater

i kombinerbar design med CoffeeSelect och AutoDescalce för högsta krav.



EAN: 4002516721901 / Materialnummer: 12388600 /

Gamla materialnummer: 29784521NER

Kapacitet för vattenbehållare, liter	2,7
Kapacitet mjölkbehållare i l	0,7
Kapacitet för sumpbehållare, styck	17
Kapacitet uppsamlingskär i l	1,6
Lättåtkomliga påfyllningsbehållare	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•
Programmerbar inkopplingstid	•
Programmerbar avstängningstid	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Individuella inställningar	•
Dryckesspecialiteter	
Valbara dryckesmängder i ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Kaffe enkel	•
Kaffe dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Varm mjölk enkel	•
Varm mjölk dubbel	•
Mjölkskum enkel	•
Mjölkskum dubbel	•
Espresso Macchiato enkel	•
Espresso Macchiato dubbel	•
Cappuccino Italiano enkel	•
Cappuccino Italiano dubbel	•
Flat white enkel	•
Flat white dubbel	•
Café au lait enkel	•
Café au lait dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Caffè Americano enkel	•
Caffè Americano dubbel	•
Long black enkel	•
Long black dubbel	•
Varmvatten enkel	•
Varmvatten dubbel	•
Hett vatten enkel	•
Hett vatten dubbel	•
Svart te enkel	•
Svart te dubbel	•
Örtte enkel	•

CVA 7845 125 Gala Ed

Kaffemaskin för inbyggnad med DirectWater

i kombinerbar design med CoffeeSelect och AutoDescale för högsta krav.

EAN: 4002516721901 / Materialnummer: 12388600 /

Gamla materialnummer: 29784521NER

Örtte dubbel	•
Frukttte enkel	•
Frukttte dubbel	•
Grönt te enkel	•
Grönt te dubbel	•
Vitt te enkel	•
Vitt te dubbel	•
Japanskt te enkel	•
Japanskt te dubbel	•
Chai Latte enkel	•
Chai Latte dubbel	•
Kaffekanna	•
Tekanna	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energisparande Eco-läge kan ställas in	•
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	1,4
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Skötselkomfort	
AutoDescale	•
Manuell avkalkning	•
AutoClean	•
Automatisk sköljning av mjölkledningen från vattenbehållaren	•
Bekväma rengöringsprogram	•
Automatisk sköljfunktion	•
ComfortClean	•
Löstagbar mjölkledning	•
Uttagbar bryggenhet	•
Inställning av vattenhårdhet	•
Säkerhet	
Driftspärr	•
Tekniska data	
Minimal nischbredd i mm	560
Maximal nischbredd i mm	568
Minimal nischhöjd i mm	450
Maximal nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	455
Produktdjup i mm	475
Djup vid öppnad lucka i cm	108,0
Total anslutningseffekt, KW	1,45
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Längd vattentilloppsslang, m	1,5
Längd anslutningskabel, m	2,0

CVA 7845 125 Gala Ed

Kaffemaskin för inbyggning med DirectWater

i kombinerbar design med CoffeeSelect och AutoDescalce för högsta krav.



EAN: 4002516721901 / Materialnummer: 12388600 /

Gamla materialnummer: 29784521NER

Medföljande tillbehör

Mjölkbekållare av glas

•

Avkalkningspatron

•

AutoCleaner

•

Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


CVA 7845 125 Gala Ed

Kaffemaskin för inbyggnad med DirectWater


i kombinerbar design med CoffeeSelect och AutoDescalce för högsta krav.




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000, Built-in larder unit for appliances with fresh water connection (built in)



CVA7000, installation (installation drawings)