

WEK375 WCS PWash&10kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med QuickPowerWash och 10 kg tvättmängd för snabb tvättperformance.



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Spara energi i den bästa energieffektivitetsklassen A
- QuickPowerWash ger effektiva och snabba resultat på bara 49 minuter
- Skrynklereduceringen minskar skrynklor och sparar upp till 50 % tid och arbete#
- Skonsam XXL-tvättvård med 10 kg skontrumma



EAN: 4002516789093 / Materialnummer: 12388860 /
Gamla materialnummer: 11EK3751NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	höger
Konstruktion	
Produktnamn	W1 Chrome Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
Centrifugering	
Max. centrifugeringsvarvtal	1400
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Färg vridknapp	Lotusvit/kromring
Kontrollpanelens utformning	lutande
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor vit, 7-segment
Rengöringseffekt	
Innovativ tvättekunsk PowerWash	•
Portionsdosering CapDosing	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	10,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Uppskjutet start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A-G)	A
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	52
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	53
Centr.effektivitetsklass	B
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	71
Programlängd "ECO 40-60" vid nominell kapacitet	239
Anslutningseffekt i frånsläp i W	0,40
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,80
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•
Tvättprogram	
QuickPowerWash	•

WEK375 WCS PWash&10kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med QuickPowerWash och 10 kg tvättmängd för snabb tvättperformance.



EAN: 4002516789093 / Materialnummer: 12388860 /
Gamla materialnummer: 11EK3751NDS

Bomull	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Impregnering	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillval tvätt	
Kort	•
Förtvätt	•
Extra vatten	•
Extra sköljning	•
Skrynklereducering med ånga	•
Summer	•
Kvalitet	
Motvikter av gjutjärn	•
Säkerhet	
Vattenskyddssystem	Watercontrol-System
Barnsäkring	•
Pinkod	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Produktdjup utan dörr (för underbyggnad) i mm	600
Vikt, kg	93
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2
Medföljande tillbehör	
3 Caps	•
Värdekupong för Miele tvättmedel	•

WEK375 WCS PWash&10kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med QuickPowerWash och 10 kg tvättmängd för snabb tvättperformance.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm