

## PUR 68 W

### Väggmonterad fläkt

med EasySwitch-touchknappar för bekväm användning och LED-belysning



- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på ??
- Kraftfull – ?? i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter

A

EAN: 4002516737889 / Materialnummer: 12394740 /  
Gamla materialnummer: 28416855NER

| Konstruktion                                                                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Väggmonterad fläkt                                                               | •                 |
| Funktioner                                                                       |                   |
| Typ av fläkt                                                                     | ombyggbar         |
| Nödvändigt extra aktivt kolfilter                                                | DKF 12-P, DKF12-R |
| Design                                                                           |                   |
| Färg                                                                             | Matt-svart        |
| Individuell anpassning kan erhållas på förfrågan                                 | •                 |
| Användarkomfort                                                                  |                   |
| Elektronisk styrning                                                             | •                 |
| Effektlägen (antal utan boosterläge)                                             | 3                 |
| Programmerbar avstängning av boosterläge                                         | •                 |
| Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover                                   | •                 |
| Effektivitet och hållbarhet                                                      |                   |
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D)                                           | A                 |
| Årlig energiförbrukning i kWh/år                                                 | 47,0              |
| Fluidodynamisk effektivitetsklass                                                | A                 |
| Belysningseffektivitetsklass                                                     | A                 |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass                                                | A                 |
| Filtersystem                                                                     |                   |
| Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager) | 2                 |
| Belysning                                                                        |                   |
| Lysdiod                                                                          | •                 |
| Antal x Watt                                                                     | 2 x 3 W           |
| Belysningsstyrka i lux                                                           | 330 lx            |
| Färgtemperatur i K                                                               | 3000 Kelvin       |
| Fläkt                                                                            |                   |
| Dubbelsidigt fläktsug                                                            | •                 |
| Växelströmsmotor (AC-motor)                                                      | •                 |
| Frånluft                                                                         |                   |
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3                                | 47,0              |
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3                                | 52,0              |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3                                | 56,0              |
| Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3                             | 67,0              |
| Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20µPa)                                           | 32,0              |
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13                            | 37,0              |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13                            | 41,0              |
| Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13                         | 52,0              |
| Cirkulationsdrift                                                                |                   |
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3                                | 54,0              |
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3                                | 60,0              |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3                                | 64,0              |
| Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3                           | 71,0              |
| Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13                            | 39,0              |
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13                            | 45,0              |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13                            | 48,0              |
| Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13                       | 56,0              |

PUR 68 W

Väggmonterad fläkt

med EasySwitch-touchknappar för bekväm användning och LED-belysning




EAN: 4002516737889 / Materialnummer: 12394740 /  
Gamla materialnummer: 28416855NER

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| <b>Säkerhet</b>                        |          |
| Säkerhetsavstängning                   | •        |
| <b>Tekniska data</b>                   |          |
| Skyddskontakt                          | •        |
| Total anslutningseffekt, KW            | 0,22     |
| Spänning i V                           | 230      |
| Säkring i A                            | 10       |
| Fasantal                               | 1        |
| Frekvens i Hz                          | 50       |
| <b>Monteringsanvisningar</b>           |          |
| Frånluftsanslutning tak                | •        |
| Frånluftsanslutning tak och bakre vägg | •        |
| Förlängbar skorsten                    | •        |
| <b>Medföljande tillbehör</b>           |          |
| Kallrasskydd                           | •        |
| <b>Extra tillbehör</b>                 |          |
| Aktivt kolfilter                       | Nein     |
| Regenererbart aktivt kolfilter         | DKF 12-R |

## PUR 68 W

Väggmonterad fläkt

med EasySwitch-touchknappar för bekväm användning och LED-belysning



PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)