

## PUR 98 W

### Väggmonterad fläkt

med EasySwitch-touchknappar för bekväm användning och LED-belysning



- Tidlös design – mattsvart fläktkåpa med en bredd på 898 mm
- Kraftfull – 650 m<sup>3</sup>/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter

**A**

EAN: 4002516737896 / Materialnummer: 12394750 /  
Gamla materialnummer: 28419855NER

<b>Konstruktion</b>	
Väggmonterad fläkt	•
<b>Funktioner</b>	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 12-P, DKF12-R
<b>Design</b>	
Färg	Matt-svart
Individuell anpassning kan erhållas på förfrågan	•
<b>Användarkomfort</b>	
Elektronisk styrning	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Programmerbar avstängning av boosterläge	•
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A
Årlig energiförbrukning i kWh/år	49,7
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
<b>Filtersystem</b>	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	3
<b>Belysning</b>	
Lysdiod	•
Antal x Watt	3 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	450 lx
Färgtemperatur i K	3000 Kelvin
<b>Fläkt</b>	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Växelströmsmotor (AC-motor)	•
<b>Frånluft</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	265
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	320
Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	395
Fläkteffekt boosterläge (m <sup>3</sup> /h)	650
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	52,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	56,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	67,0
Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20µPa)	32,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	37,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	41,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	52,0
<b>Cirkulationsdrift</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	190
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	270
Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	330
Fläkteffekt boosterläge 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	460
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	54,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	60,0

## PUR 98 W

### Väggmonterad fläkt

med EasySwitch-touchknappar för bekväm användning och LED-belysning



EAN: 4002516737896 / Materialnummer: 12394750 /


Gamla materialnummer: 28419855NER

Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	64,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	71,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	39,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	45,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	48,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	56,0
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetsavstängning	•
<b>Tekniska data</b>	
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	685–1005
Totalhöjd cirkulat.drift och extern i mm	815–1135
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	685
Flätkåpans bredd, mm	898
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	1005
Flätkåpans höjd, mm	62
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	815
Flätkåpans djup, mm	500
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm	1135
Minsta avstånd över elektriska hållar, mm	450
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovikt i kg	25,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,22
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisningar</b>	
Frånluftsanslutning tak	•
Frånluftsanslutning tak och bakre vägg	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Förlängbar skorsten	•
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Kallrasskydd	•
<b>Extra tillbehör</b>	
Aktivt kolfilter	Nein
Regenererbart aktivt kolfilter	DKF 12-R

## PUR 98 W

Väggmonterad fläkt

med EasySwitch-touchknappar för bekväm användning och LED-belysning



PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)