

KM 7361 FR
Induktionshäll
med 4 enskilda kokzoner till fördelaktigt introduktionspris



- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 enskilda kokzoner i olika storlekar
- 626 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516739760 / Materialnummer: 12418450 /
Gamla materialnummer: 26736110DFS

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ram av rostfritt stål runtom	•
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzon	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	0
Maximalt antal kokkärl	4
1. kokzonen	
Position	framme till vänster
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 110-220
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal effekt i W	2300
2. kokzonen	
Position	vänster bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 90-160
Maximal Booster-effekt i W	1850
Maximal effekt i W	1400
3. kokzonen	
Position	höger bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal Booster-effekt i W	2100
Maximal effekt i W	1400
4. kokzonen	
Position	framme till höger
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal Booster-effekt i W	2100
Maximal effekt i W	1400
Användarkomfort	
Miele@home	•
Reglering via touchknappar	ComfortSelect
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Markörfärg	Gul
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Avstängningsautomatik	•
Permanent kastrulligenkänning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•

KM 7361 FR
Induktionshäll
med 4 enskilda kokzoner till fördelaktigt introduktionspris



EAN: 4002516739760 / Materialnummer: 12418450 /
Gamla materialnummer: 26736110DFS

Äggklocka

Effektivitet och hållbarhet

Restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20

Skötselkomfort

Glaskeramik som är enkel att rengöra

Säkerhet

Säkerhetsavstängning

Spärrfunktion

Driftspärr

Integrerad kylfläkt

Överhettningsskydd

Restvärmeindikering

Tekniska data


Dimensioner, mm (bredd)	626
Dimensioner, mm (höjd)	55
Dimensioner, mm (djup)	526
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	560
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	490
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	55
Vikt, kg	9
Total anslutningseffekt, KW	7,30
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60

Medföljande tillbehör

Anslutningskabel

Ja

KM 7361 FR
Induktionshäll
med 4 enskilda kokzoner till fördelaktigt introduktionspris



KM7360FR, KM7361FR surface-mounted (Installation drawing)