

KM 7361 FL
Induktionshäll
med 4 enskilda kokzoner till fördelaktigt introduktionspris



- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 enskilda kokzoner i olika storlekar
- 620 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516740490 / Materialnummer: 12418470 /
Gamla materialnummer: 26736170DFS

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzon	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	0
Maximalt antal kokkärl	4
1. kokzonen	
Position	framme till vänster
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 110-220
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal effekt i W	2300
2. kokzonen	
Position	vänster bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 90-160
Maximal Booster-effekt i W	1850
Maximal effekt i W	1400
3. kokzonen	
Position	höger bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal Booster-effekt i W	2100
Maximal effekt i W	1400
4. kokzonen	
Position	framme till höger
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal Booster-effekt i W	2100
Maximal effekt i W	1400
Användarkomfort	
Miele@home	•
Reglering via touchknappar	ComfortSelect
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Markörfärg	Gul
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Avstängningsautomatik	•
Permanent kastrulligenkänning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•

KM 7361 FL
Induktionshäll
med 4 enskilda kokzoner till fördelaktigt introduktionspris



EAN: 4002516740490 / Materialnummer: 12418470 /
Gamla materialnummer: 26736170DFS

Äggklocka

•

Effektivitet och hållbarhet

Restvärmeanvändning

•

Anslutningseffekt i frånläge i W

0,5

Anslutningseffekt i standbyläge i W

1,0

Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W

2,0

Tid till automatisk koppling i frånläge i min

20

Tid till automatisk koppling i standbyläge i min

20

Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min

20

Skötselkomfort

Glaskeramik som är enkel att rengöra

•

Säkerhet

Säkerhetsavstängning

•

Spärrfunktion

•

Driftspärr

•

Integrerad kylfläkt

•

Överhettningsskydd

•

Restvärmeindikering

•

Tekniska data

Dimensioner, mm (bredd)

620

Dimensioner, mm (höjd)

53

Dimensioner, mm (djup)

520

Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering

560

Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering

490

Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm

53

Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering

600

Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering

500

Vikt, kg

9

Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering

624

Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering

524

Total anslutningseffekt, KW

7,30

Längd anslutningskabel, m

1,4

Spänning i V

230

Frekvens i Hz


50-60

Medföljande tillbehör


Anslutningskabel

Ja

KM 7361 FL
 Induktionshäll
 med 4 enskilda kokzoner till fördelaktigt introduktionspris



KM7360FL, KM7361FL surface-mounted (Installation drawing)



KM7360FL, KM7361FL flush (Installation drawing)