

KM 7361 FR  
Induktionshäll  
med 4 enskilda kokzoner till fördelaktigt introduktionspris



- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 enskilda kokzoner i olika storlekar
- 626 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516757986 / Materialnummer: 12422000 /  
Gamla materialnummer: 26736110NER

<b>Uppvärmningstyp</b>	
Uppvärmningstyp	Induktion
<b>Konstruktion</b>	
Fristående från ugnsdel	•
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ram av rostfritt stål runtom	•
Ovanpåliggande montering	•
<b>Utrustning av kokzonen</b>	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	0
Maximalt antal kokkärl	4
<b>1. kokzonen</b>	
Position	framme till vänster
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 110-220
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal effekt i W	2300
<b>2. kokzonen</b>	
Position	vänster bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 90-160
Maximal Booster-effekt i W	1850
Maximal effekt i W	1400
<b>3. kokzonen</b>	
Position	höger bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal Booster-effekt i W	2100
Maximal effekt i W	1400
<b>4. kokzonen</b>	
Position	framme till höger
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal Booster-effekt i W	2100
Maximal effekt i W	1400
<b>Användarkomfort</b>	
Miele@home	•
Reglering via touchknappar	ComfortSelect
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Markörfärg	Gul
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Avstängningsautomatik	•
Permanent kastrulligenkänning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•

KM 7361 FR  
Induktionshäll  
med 4 enskilda kokzoner till fördelaktigt introduktionspris



EAN: 4002516757986 / Materialnummer: 12422000 /  
Gamla materialnummer: 26736110NER

Äggklocka

•

### Effektivitet och hållbarhet

Restvärmeanvändning

•

Anslutningseffekt i frånläge i W

0,5

Anslutningseffekt i standbyläge i W

1,0

Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W

2,0

Tid till automatisk koppling i frånläge i min

20

Tid till automatisk koppling i standbyläge i min

20

Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min

20

### Skötselkomfort

Glaskeramik som är enkel att rengöra

•

### Säkerhet

Säkerhetsavstängning

•

Spärrfunktion

•

Driftspärr

•

Integrerad kylfläkt

•

Överhettningsskydd

•

Restvärmeindikering

•

### Tekniska data

Dimensioner, mm (bredd)

626

Dimensioner, mm (höjd)

55

Dimensioner, mm (djup)

526

Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering

560

Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering

490

Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm

55

Vikt, kg

9

Total anslutningseffekt, KW

7,30

Längd anslutningskabel, m

1,4

Spänning i V

230

Frekvens i Hz


50-60

### Medföljande tillbehör

Anslutningskabel

Ja

KM 7361 FR  
Induktionshäll  
med 4 enskilda kokzoner till fördelaktigt introduktionspris



KM7360FR, KM7361FR surface-mounted (Installation drawing)