


KM 7361 FL
Induktionshäll
med 4 enskilda kokzoner till fördelaktigt introduktionspris



- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 enskilda kokzoner i olika storlekar
- 620 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516758419 / Materialnummer: 12422040 /
Gamla materialnummer: 26736170NER

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzoner	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	0
Maximalt antal kokkärl	4
1. kokzonen	
Position	framme till vänster
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 110-220
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal effekt i W	2300
2. kokzonen	
Position	vänster bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 90-160
Maximal Booster-effekt i W	1850
Maximal effekt i W	1400
3. kokzonen	
Position	höger bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal Booster-effekt i W	2100
Maximal effekt i W	1400
4. kokzonen	
Position	framme till höger
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal Booster-effekt i W	2100
Maximal effekt i W	1400
Användarkomfort	
Miele@home	•
Reglering via touchknappar	ComfortSelect
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Markörfärg	Gul
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Avstängningsautomatik	•
Permanent kastrulligenkänning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•

KM 7361 FL
Induktionshäll
med 4 enskilda kokzoner till fördelaktigt introduktionspris



EAN: 4002516758419 / Materialnummer: 12422040 /
Gamla materialnummer: 26736170NER

Äggklocka

Effektivitet och hållbarhet

Restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20

Skötselkomfort

Glaskeramik som är enkel att rengöra

Säkerhet

Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•


Tekniska data

Dimensioner, mm (bredd)	620
Dimensioner, mm (höjd)	53
Dimensioner, mm (djup)	520
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	560
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	490
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	53
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	600
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	9
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	624
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	7,30
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60


Medföljande tillbehör

Anslutningskabel	Ja
------------------	----

KM 7361 FL
 Induktionshäll
 med 4 enskilda kokzoner till fördelaktigt introduktionspris



KM7360FL, KM7361FL surface-mounted (Installation drawing)



KM7360FL, KM7361FL flush (Installation drawing)