

KM 7363 FR  
Induktionshäll  
med Flex-kokzoner för stort kokkärl



- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 Flex-kokzon
- 626 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516758389 / Materialnummer: 12422050 /  
Gamla materialnummer: 26736310NER

<b>Uppvärmningstyp</b>	
Uppvärmningstyp	Induktion
<b>Konstruktion</b>	
Fristående från ugnsdel	•
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ram av rostfritt stål runtom	•
Ovanpåliggande montering	•
<b>Utrustning av kokzoner</b>	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	1
Maximalt antal kokkärl	4
<b>PowerFlex-kokzoner</b>	
Antal	2
Typ	Flex-kokzon
Diameter i mm	Ø 110-210
Effekt i W	2100
Booster i W	3000
<b>1. kokzonen</b>	
Position	framme till vänster
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 90-160
Maximal Booster-effekt i W	1850
Maximal effekt i W	1400
<b>2. kokzonen</b>	
Position	vänster bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 110-220
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal effekt i W	2300
<b>3. kokzonen</b>	
Position	höger
Typ	Flex-kokzon
Storlek i mm	210x400
Maximal Booster-effekt i W	3700
Maximal effekt i W	3000
<b>Användarkomfort</b>	
Miele@home	•
Reglering via touchknappar	ComfortSelect
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Kokzonsutvidgning	•
Markörfärg	Gul
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Avstängningsautomatik	•
Permanent kastrulligenkänning	•

KM 7363 FR  
Induktionshäll  
med Flex-kokzon för stort kokkärl



EAN: 4002516758389 / Materialnummer: 12422050 /

Gamla materialnummer: 26736310NER

Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler) •

Äggklocka •

#### Effektivitet och hållbarhet

Restvärmeanvändning •

Anslutningseffekt i frånläge i W 0,5

Anslutningseffekt i standbyläge i W 1,0

Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W 2,0

Tid till automatisk koppling i frånläge i min 20

Tid till automatisk koppling i standbyläge i min 20

Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min 20

#### Skötselkomfort

Glaskeramik som är enkel att rengöra •

#### Säkerhet

Säkerhetsavstängning •

Spårfunktion •

Driftspärr •

Integrerad kylfläkt •

Överhettningsskydd •

Restvärmeindikering •

#### Tekniska data

Dimensioner, mm (bredd) 626

Dimensioner, mm (höjd) 55

Dimensioner, mm (djup) 526

Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering 600

Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering 490

Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm 48

Vikt, kg 9

Total anslutningseffekt, KW 7,30

Längd anslutningskabel, m 1,4

Spänning i V 230


Frekvens i Hz 50-60

#### Medföljande tillbehör

Anslutningskabel

Ja

KM 7363 FR  
Induktionshäll  
med Flex-kokzon för stort kokkärl



KM7363FR surface-mounted (Installation drawing)