

KM 7363 FL  
Induktionshäll  
med Flex-kokzon för stort kokkärl



- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 Flex-kokzon
- 620 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516758518 / Materialnummer: 12422060 /  
Gamla materialnummer: 26736370NER

<b>Uppvärmningstyp</b>	
Uppvärmningstyp	Induktion
<b>Konstruktion</b>	
Fristående från ugnsdel	•
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
<b>Utrustning av kokzoner</b>	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	1
Maximalt antal kokkärl	4
<b>PowerFlex-kokzoner</b>	
Antal	2
Typ	Flex-kokzon
Diameter i mm	Ø 110-210
Effekt i W	2100
Booster i W	3000
<b>1. kokzonen</b>	
Position	framme till vänster
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 90-160
Maximal Booster-effekt i W	1850
Maximal effekt i W	1400
<b>2. kokzonen</b>	
Position	vänster bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 110-220
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal effekt i W	2300
<b>3. kokzonen</b>	
Position	höger
Typ	Flex-kokzon
Storlek i mm	210x400
Maximal Booster-effekt i W	3700
Maximal effekt i W	3000
<b>Användarkomfort</b>	
Miele@home	•
Reglering via touchknappar	ComfortSelect
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Kokzonsutvidgning	•
Markörfärg	Gul
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Avstängningsautomatik	•
Permanent kastrulligenkänning	•

KM 7363 FL  
Induktionshäll  
med Flex-kokzon för stort kokkärl




EAN: 4002516758518 / Materialnummer: 12422060 /


Gamla materialnummer: 26736370NER

Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Äggklocka	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetsavstängning	•
Spårfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
<b>Tekniska data</b>	
Dimensioner, mm (bredd)	620
Dimensioner, mm (höjd)	53
Dimensioner, mm (djup)	520
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	600
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	490
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	53
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	600
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	9
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	624
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	7,30
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Anslutningskabel	Ja

KM 7363 FL  
Induktionshäll  
med Flex-kokzon för stort kokkärl



KM7363FL surface-mounted (Installation drawing)



KM7363FL flush (Installation drawing)