

G 7233 SCU Excellence  
Underbyggda diskmaskiner  
med 3D MultiFlex-låda för högsta komfort.



- Mycket låg ljudnivå på bara 43 dB(a) dB (A)
- Allt blir helt torrt – Miele's AutoOpen-torkning
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6.0 l vattenförbrukning i Automatic-program
- Högsta flexibilitet och Premium-korgdesign – MaxiComfort-korgar
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – ComfortClose



EAN: 4002516739326 / Materialnummer: 12426420 /  
Gamla materialnummer: 21723336NER

| <b>Konstruktion</b>  |                     |
|--|---------------------|
| Underbyggda diskmaskiner   | •                   |
| Diskmaskin 60 cm   | •                   |
| <b>Design</b>  |                     |
| Manöverpanelsfärg  | Briļlantvit         |
| Kontrollpanelens utformning  | Rak panel           |
| Typ av användning  | Programvalsknapp    |
| Display  | 1-radig textdisplay |
| Displayfärg  | Vit                 |
| MultiLingua  | •                   |
| <b>Komfort</b>   |                     |
| Luckstängningsassistans  | ComfortClose        |
| Resttidsindikering   | •                   |
| Uppskjuten start med upp till 24 timmar                                | •                   |
| Funktionskontroll  | Display             |
| Val av displayspråk  | •                   |
| <b>Effektivitet och hållbarhet</b>                                     |                     |
| Energieffektivitetsklass (A–G)   | A                   |
| Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från                 | 6,0                 |
| Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)          | 8,4                 |
| Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh                                | 0,54                |
| Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh | 54                  |
| Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh   | 0,29                |
| ECO-programmets tid i minuter  | 230                 |
| Ljudnivåsklass   | B                   |
| Ljudnivå i dB(A)   | 43                  |
| EcoFeedback  | •                   |
| EcoPower-teknik  | •                   |
| Testad hygien  | •                   |
| Varmvattenanslutning   | •                   |
| Halvfyllt  | •                   |
| <b>Resultatkvalitet</b>  |                     |
| Diskmaskin med färskvattensystem                                       | •                   |
| AutoOpen-torkning  | •                   |
| SensorDry  | •                   |
| Fläkttorkning med Turbothermic-system                                  | •                   |
| BrilliantGlassCare   | •                   |
| <b>Diskprogram</b>   |                     |
| ECO  | •                   |
| Automatic  | •                   |
| ComfortWash 45 °C  | •                   |
| Intensiv 75 °C   | •                   |
| PowerWash  | •                   |
| ComfortWash+ 55 °C   | •                   |
| Fin  | •                   |
| QuickPowerWash   | •                   |
| Extra tyst 39 dB(A)  | •                   |
| Maskinrengöring  | •                   |

G 7233 SCU Excellence  
Underbyggda diskmaskiner  
med 3D MultiFlex-låda för högsta komfort.



EAN: 4002516739326 / Materialnummer: 12426420 /  
Gamla materialnummer: 21723336NER

|  |   |
|--|---|
| Ursköljning salt   | •   |
| <b>Diskalternativ</b>  |   |
| BottleClean  | •   |
| Quick  | •   |
| IntenseZone  | •   |
| Extra rent   | •   |
| Extra torrt  | •   |
| <b>Korgutformning</b>  |   |
| Bestickplacering   | 3D-MultiFlex-bestickslåda   |
| FlexCare-glashållare   | 2   |
| FlexCare-kopphylla   | 1   |
| Korgutformning   | MaxiComfort   |
| Antal standardkuvert   | 14  |
| MultiClip  | •   |
| FlexCare Glass & Bottle  | •   |
| XL-Assist  | •   |
| StrawClean   | •   |
| <b>Säkerhet</b>  |   |
| Waterproof-system  | •   |
| Kontrollindikering sil   | •   |
| Barnsäkring  | •   |
| <b>Tekniska data</b>   |   |
| Nischbredd min. i mm   | 600   |
| Nischbredd max. i mm   | 600   |
| Nischhöjd min. i mm  | 805   |
| Nischhöjd max. i mm  | 870   |
| Nischdjup i mm   | 570   |
| Produktbredd i mm  | 598   |
| Produkt höjd i mm  | 805   |
| Produkt djup i mm  | 570   |
| Maskindjup i cm med öppen lucka  | 116,5   |
| Nettovikt i kg   | 47,5  |
| Total anslutningseffekt, KW  | 2,00  |
| Spänning i V   | 230   |
| Säkring i A  | 10  |
| Fasantal   | 1   |
| Elektrisk frekvens standard  | 50  |
| Längd vattentilloppsslang i cm   | 1,50  |
| Längd vattenavloppsslang i cm  | 1,50  |
| Längd anslutningskabel, m  | 1,70  |
| <b>Valbara displayspråk</b>  |   |
| Valbara displayspråk med MultiLingua   | dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska |
| <b>Medföljande tillbehör</b>   |   |
| 1 x förpackning UltraTabs (20 stycken)   | •   |
| Värdekupong 1 x förpackning UltraTabs (20 stycken) eller 3 förpackningar (vardera 60 stycken) till specialpris | •   |

G 7233 SCU Excellence  
Underbyggda diskmaskiner  
med 3D MultiFlex-låda för högsta komfort.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)