

G 7293 SCVi Excellence
Helintegrerad diskmaskin
med 3D MultiFlex-låda för högsta komfort.



- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Allt blir helt torrt – Miele's AutoOpen-torkning
- Mycket låg ljudnivå på bara ?? dB (A)
- Diskmaskin med färskvattensystem – från ?? vattenförbrukning i Automatic-program
- Högsta flexibilitet och Premium-korgdesign – MaxiComfort-korgar



EAN: 4002516739388 / Materialnummer: 12426480 /
Gamla materialnummer: 21729362NER

Konstruktion	
Helintegrerade diskmaskiner	•
Diskmaskin 60 cm	•
Design	
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Kontrollpanelens utformning	Helt integrerad panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	1-radig textdisplay
Displayfärg	Vit
MultiLingua	•
Komfort	
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	optisk och akustisk
Val av displayspråk	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,4
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,54
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	54
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,29
ECO-programmets tid i minuter	230
Ljudnivåklass	B
Ljudnivå i dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Halvfyllt	•
Resultatkvalitet	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
AutoOpen-torkning	•
SensorDry	•
Fläkttorkning med Turbothermic-system	•
BrilliantGlassCare	•
Diskprogram	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fin	•
QuickPowerWash	•
Extra tyst 39 dB(A)	•
Maskinrengöring	•
Ursköljning salt	•

G 7293 SCVi Excellence
Helintegrerad diskmaskin
med 3D MultiFlex-låda för högsta komfort.



EAN: 4002516739388 / Materialnummer: 12426480 /
Gamla materialnummer: 21729362NER

Diskalternativ	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra rent	•
Extra torrt	•
Korgutformning	
Bestickplacering	3D-MultiFlex-bestickslåda
FlexCare-glashållare	2
FlexCare-kopphylla	1
Korgutformning	MaxiComfort
Antal standardkuvert	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
StrawClean	•
Säkerhet	
Waterproof-system	•
Kontrollindikering sil	•
Tekniska data	
Nischbredd min. i mm	600
Nischbredd max. i mm	600
Nischhöjd min. i mm	805
Nischhöjd max. i mm	870
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	598
Produkthöjd i mm	805
Produktdjup i mm	550
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	48,0
Total anslutningseffekt, KW	2,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentilloppsslang i cm	1,50
Längd vattenavloppsslang i cm	1,50
Längd anslutningskabel, m	1,70
Min. frontpanelvikt i kg	4,0
Max. frontpanelvikt i kg	10,0
[kan kompletteras till min. via kundtjänst]	8,0
[kan kompletteras till max. via kundtjänst]	16,0
Valbara displayspråk	
Valbara displayspråk med MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
Medföljande tillbehör	
1 x förpackning UltraTabs (20 stycken)	•
Värdekupong 1 x förpackning UltraTabs (20 stycken) eller 3 förpackningar (vardera 60 stycken) till specialpris	•

G 7293 SCVi Excellence
Helintegrerad diskmaskin
med 3D MultiFlex-låda för högsta komfort.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)