

G 7605 SCU XXL AutoDos

Diskmaskin XXL för underbyggnad

med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



- Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda
- Lätt kommunikation med produkten – Miele@home
- Mycket låg ljudnivå på bara 42 dB(a) dB (A)
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6.0 l i programmet Automatic
- Flexibel och säker placering – ExtraComfort korgdesign



EAN: 4002516739517 / Materialnummer: 12426640 /
Gamla materialnummer: 21760537NER

Konstruktion	
Underbyggda diskmaskiner	•
Diskmaskin 60 cm	•
XXL-diskmaskin	•
Design	
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål CleanSteel
Kontrollpanelens utformning	Rak panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	1-radig textdisplay
Displayfärg	Vit
MultiLingua	•
Komfort	
Anslutning till Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Luckstängningsassistans	ComfortClose
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	Display
Val av displayspråk	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,4
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,54
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	54
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,29
ECO-programmets tid i minuter	230
Ljudnivåsklass	B
Ljudnivå i dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Halvfylld	•
Resultatkvalitet	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
SensorDry	•
Fläktorkning med Turbothermic-system	•
Aktiv kondensorkning	•
BrilliantGlassCare	•
Diskprogram	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
Fin	•
Hygien	•

G 7605 SCU XXL AutoDos

Diskmaskin XXL för underbyggnad


med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



EAN: 4002516739517 / Materialnummer: 12426640 /
Gamla materialnummer: 21760537NER

SolarSpar	•
Extra tyst 37 dB(A)	•
Maskinrengöring	•
Diskalternativ	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Extra rent	•
Extra torrt	•
Korgutformning	
Bestickplacering	3D-MultiFlex-bestickslåda
FlexCare-glashållare	2
FlexCare-kopphylla	1
Korgutformning	ExtraComfort
Antal standardkuvert	14
MultiClip	•
Säkerhet	
Waterproof-system	•
Kontrollindikering sil	•
Barnsäkring	•
Tekniska data	
Nischbredd min. i mm	600
Nischbredd max. i mm	600
Nischhöjd min. i mm	845
Nischhöjd max. i mm	910
Nischdjup i mm	570
Produktbredd i mm	598
Produkthöjd i mm	845
Produktdjup i mm	570
Maskindjup i cm med öppen lucka	120,5
Nettovikt i kg	50,5
Total anslutningseffekt, KW	2,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentilloppsslang i cm	1,50
Längd vattenavloppsslang i cm	1,50
Längd anslutningskabel, m	1,70
Valbara displayspråk	
Valbara displayspråk med MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
Medföljande tillbehör	
1 x PowerDisk	•
Värdekupong för 6 x PowerDisk	•

G 7605 SCU XXL AutoDos
Diskmaskin XXL för underbyggnad
med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



G7000, NER, built under, XXL, dishwasher, 60cm
(installation drawing)