

G 7657 SCVi XXL AutoDos
Helintegrerad diskmaskin XXL
med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



- Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda
- Lätt kommunikation med produkten – Miele@home
- Mycket låg ljudnivå på bara 41 dB(a) dB (A)
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6.0 l i programmet Automatic
- Flexibel och säker placering – ExtraComfort korgdesign



EAN: 4002516739579 / Materialnummer: 12426720 /
Gamla materialnummer: 21765762NER

| Konstruktion | |
|--|-----------------------|
| Helintegrerade diskmaskiner | • |
| Diskmaskin 60 cm | • |
| XXL-diskmaskin | • |
| Design | |
| Manöverpanelsfärg | Obsidiansvart |
| Kontrollpanelens utformning | Helt integrerad panel |
| Typ av användning | Programvalsknapp |
| Display | 1-radig textdisplay |
| Displayfärg | Vit |
| MultiLingua | • |
| Komfort | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| Automatisk dosering med PowerDisk | • |
| Luckstängningsassistans | ComfortClose |
| Resttidsindikering | • |
| Uppskjuten start med upp till 24 timmar | • |
| Funktionskontroll | optisk och akustisk |
| Val av displayspråk | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A–G) | A |
| Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från | 6,0 |
| Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel) | 8,4 |
| Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh | 0,54 |
| Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh | 54 |
| Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh | 0,29 |
| ECO-programmets tid i minuter | 230 |
| Ljudnivåsklass | B |
| Ljudnivå i dB(A) | 41 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower-teknik | • |
| Testad hygien | • |
| Varmvattenanslutning | • |
| Halvfylld | • |
| Resultatkvalitet | |
| Diskmaskin med färskvattensystem | • |
| SensorDry | • |
| Fläktorkning med Turbothermic-system | • |
| Aktiv kondensorkning | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Diskprogram | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Intensiv 75 °C | • |
| PowerWash | • |
| Fin | • |
| Hygien | • |

G 7657 SCVi XXL AutoDos
Helintegrerad diskmaskin XXL
med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



EAN: 4002516739579 / Materialnummer: 12426720 /
Gamla materialnummer: 21765762NER

| | |
|--------------------------------------|---|
| SolarSpar | • |
| Extra tyst 37 dB(A) | • |
| Maskinrengöring | • |
| Diskalternativ | |
| AutoDos | • |
| Express | • |
| Extra rent | • |
| Extra torrt | • |
| Korgutformning | |
| Bestickplacering | 3D-MultiFlex-bestickslåda |
| FlexCare-glashållare | 2 |
| FlexCare-kopphylla | 1 |
| Korgutformning | ExtraComfort |
| Antal standardkuvert | 14 |
| MultiClip | • |
| Säkerhet | |
| Waterproof-system | • |
| Kontrollindikering sil | • |
| Barnsäkring | • |
| Tekniska data | |
| Nischbredd min. i mm | 600 |
| Nischbredd max. i mm | 600 |
| Nischhöjd min. i mm | 845 |
| Nischhöjd max. i mm | 910 |
| Nischdjup i mm | 550 |
| Produktbredd i mm | 598 |
| Produkthöjd i mm | 845 |
| Produktdjup i mm | 550 |
| Maskindjup i cm med öppen lucka | 120,5 |
| Nettovikt i kg | 49,0 |
| Total anslutningseffekt, KW | 2,00 |
| Spänning i V | 230 |
| Säkring i A | 10 |
| Fasantal | 1 |
| Elektrisk frekvens standard | 50 |
| Längd vattentilloppsslang i cm | 1,50 |
| Längd vattenavloppsslang i cm | 1,50 |
| Längd anslutningskabel, m | 1,70 |
| Min. frontpanelvikt i kg | 4,0 |
| Max. frontpanelvikt i kg | 12,0 |
| Valbara displayspråk | |
| Valbara displayspråk med MultiLingua | dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska |
| Medföljande tillbehör | |
| 1 x PowerDisk | • |
| Värdekupong för 6 x PowerDisk | • |

G 7657 SCVi XXL AutoDos
Helintegrerad diskmaskin XXL
med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)