

## G 7985 SCVi XXL AutoDos K20

Helintegrerad diskmaskin

– Miele diskmaskin för köksdesign utan handtag.



- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Fler informationsalternativ och modernt nätanslutna hushållsmaskiner, Miele@home
- Bekvämt, effektivt och hållbart, optimala diskresultat med automatisk dosering
- Skapar perfektion i köksdesignen och ger automatisk öppning – Knock2open
- Intuitiv, snabb och översiktlig touchstyrning – M Touch-display



EAN: 4002516739661 / Materialnummer: 12426860 /  
Gamla materialnummer: 21798562NER

### Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,   
 ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?  
 ? ? , ? ? ? ? , ? ? ? ?

### Konstruktion

Helintegrerade diskmaskiner  
Diskmaskin 60 cm  
XXL-diskmaskin

### Design

Manöverpanelsfärg  
Kontrollpanelens utformning  
Typ av användning  
Display  
Displayfärg  
MultiLingua

CleanSteel/obsidiansvart  
Helt integrerad panel  
Touch-styrning

M Touch Vi  
Vit

### Komfort

Anslutning till Miele@home  
Automatisk dosering med PowerDisk  
Knock2open  
BrilliantLight  
Resttidsindikering  
Uppskjuten start med upp till 24 timmar  
Funktionskontroll  
Möjligt att fylla på disk efter start  
Val av displayspråk

•  
•  
•  
•  
•  
•  
optisk och akustisk

### Effektivitet och hållbarhet

Energieffektivitetsklass (A–G) A  
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från 6,0  
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel) 8,4  
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh 0,54  
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh 54  
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh 0,29  
ECO-programmets tid i minuter 230  
Ljudnivåsklass B  
Ljudnivå i dB(A) 41  
EcoFeedback •  
EcoPower-teknik •  
Testad hygien •

## G 7985 SCVi XXL AutoDos K20

Helintegrerad diskmaskin

– Miele diskmaskin för köksdesign utan handtag.



EAN: 4002516739661 / Materialnummer: 12426860 /

Gamla materialnummer: 21798562NER

Varmvattenanslutning	•
Halvfyllt	•
<b>Resultatkvalitet</b>	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
AutoOpen-torkning	•
SensorDry	•
Aktiv kondenstorkning	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Diskprogram</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fin	•
Hygien	•
SolarSpar	•
Extra tyst 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Utan överkorg 65 °C	•
Maskinrengöring	•
Ursköljning salt	•
<b>Diskalternativ</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra rent	•
Extra torrt	•
<b>Korgutformning</b>	
Bestickplacering	3D-MultiFlex-bestickslåda
FlexCare-glashållare	2
FlexCare-kopphylla	1
Korgutformning	MaxiComfort
Antal standardkuvert	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
StrawClean	•
<b>Säkerhet</b>	
Waterproof-system	•
Kontrollindikering sil	•
<b>Tekniska data</b>	
Nisjbredd min. i mm	600
Nisjbredd max. i mm	600
Nisshöjd min. i mm	845

## G 7985 SCVi XXL AutoDos K20

Helintegrerad diskmaskin

– Miele diskmaskin för köksdesign utan handtag.



EAN: 4002516739661 / Materialnummer: 12426860 /


Gamla materialnummer: 21798562NER

Nischhöjd max. i mm	910
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	598
Produkt höjd i mm	845
Produkt djup i mm	550
Maskindjup i cm med öppen lucka	120,5
Nettovikt i kg	49,0
Total anslutningseffekt, KW	2,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentilloppsslang i cm	1,50
Längd vattenavloppsslang i cm	1,50
Längd anslutningskabel, m	1,70
Min. frontpanelvikt i kg	4,0
Max. frontpanelvikt i kg	12,0
Byta lampa	Miele service
<b>Medföljande tillbehör</b>	
1 x PowerDisk	•
Värdekupong för 6 x PowerDisk	•

G 7985 SCVi XXL AutoDos K20

Helintegrerad diskmaskin

– Miele diskmaskin för köksdesign utan handtag.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm  
(installation drawing)