


APLW 882

Utrustningssats

potentialfria kontakter för aktivering av externa signalmottagare för PLW 8636.



- 10 potentialfria kontakter (4 in- och 6 utgångar)
- För till exempel externa pumpar, ventiler, fläktar och ringledningssystem
- Installationen utförs av Miele Service, eventuellt tillkommer extra kostnader

EAN: 4002516744597 / Materialnummer: 12426880 /  
Gamla materialnummer: 69688200D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskmaskiner för industriell komponentrengöring	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
<b>Produktkategori</b>	
Ombyggnadssats	•
Anslutningsmodul med potentialfria kontakter	•
<b>Mått och vikt</b>	
Yttermått, bruttohöjd i mm	74
Yttermått, bruttbredd i mm	327
Yttermått, bruttodjup i mm	463
Nettovikt i kg	0,96
Bruttovikt i kg	1,34