

H 2761-1 BP 125 Edition

Ugn

i rostfritt stål med AirFry-funktion samt uppkoppling och pyrolys.



- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- för härligt knapriga och krispiga resultat – AirFry

A+

EAN: 4002516775072 / Materialnummer: 12433330 /

Gamla materialnummer: 22276195NER

<b>Jubileumskampanj</b>	
Jubileumsmodell 125	•
<b>Konstruktion</b>	
Färg på produkten	Rostfritt stål CleanSteel
<b>Konstruktion och design</b>	
Inbyggnadsugn	•
ContourLine	•
<b>Njutningsfördelar</b>	
Snabbuppvärmning	•
<b>Funktioner</b>	
AirFry	•
Automatikprogram	•
Eco-varmluft	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Över- och undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsvisning	•
Äggeklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Individuella inställningar	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Rostfritt stål/CleanSteel-yta	•
Pyrolytisk självrengöring	•
CleanGlass-lucka	•
<b>Säkerhet</b>	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•

H 2761-1 BP 125 Edition

Ugn

i rostfritt stål med AirFry-funktion samt uppkoppling och pyrolys.



EAN: 4002516775072 / Materialnummer: 12433330 /

Gamla materialnummer: 22276195NER

Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
<b>Tekniska data</b>	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 halogen-spotlight
Temperaturer i °C	30–300
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produktthöjd i mm	596
Produktdjup i mm	569
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	3,60
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Byta lampa	Kund
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Bakplåt med PerfectClean	1
Gourmet bak- och AirFry-plåt med PerfectClean	1
Universalplåt med PerfectClean	1
Bak- och stekgaller	1
FlexiClip teleskopskenor (par)	1
Uttagbara ugnsstegar (par)	1
Värdekupong för en HGBB71 grill- och stekplåt med PerfectClean	1

H 2761-1 BP 125 Edition

Ugn

i rostfritt stål med AirFry-funktion samt uppkoppling och pyrolys.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing