

H 2861-1 BP 125 Edition

Ugn

i kombinerbar design med AirFry-funktion samt nätanslutning och pyrolys.



- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- för härligt knapriga och krispiga resultat – AirFry

A+

EAN: 4002516774983 / Materialnummer: 12433890 /
Gamla materialnummer: 22286185NER

Jubileumskampanj	
Jubileumsmodell 125	•
Konstruktion	
Färg på produkten	Grafitgrå
Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
VitroLine	•
Njutningsfördelar	
Snabbuppvärmning	•
Funktioner	
AirFry	•
Automatikprogram	•
Eco-varmluft	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Över- och undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsvisning	•
Äggeklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Pyrolytisk självrengöring	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•

H 2861-1 BP 125 Edition

Ugn

i kombinerbar design med AirFry-funktion samt nätanslutning och pyrolys.



EAN: 4002516774983 / Materialnummer: 12433890 /

Gamla materialnummer: 22286185NER

Luckspärr vid pyrolysdrift

•

Tekniska data

Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 halogen-spotlight
Temperaturer i °C	30–300
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	596
Produktdjup i mm	568
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	3,60
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Byta lampa	Kund
Medföljande tillbehör	
Bakplåt med PerfectClean	1
Gourmet bak- och AirFry-plåt med PerfectClean	1
Universalplåt med PerfectClean	1
Bak- och stekgaller	1
FlexiClip teleskopskenor (par)	1
Uttagbara ugnsstegar (par)	1
Värdekupong för en HGBB71 grill- och stekplåt med PerfectClean	1


H 2861-1 BP 125 Edition

Ugn


i kombinerbar design med AirFry-funktion samt nätanslutning och pyrolys.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing