

WEB685 WCS 125 Edition

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med A -10 %, SteamCare och TwinDos för utmärkt skonsam tvättskötsel.



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Spara ännu mer energi med A -10 %*
- SteamCare reducerar stryktiden med upp till 50 % och fräschar upp dina kläder
- Exakt och automatisk tvättmedelsdosering med TwinDos®
- Miele@home – smart anslutning för fler möjligheter**

* 10 % energisnålare än gränsvärdet (52) för energieffektivitetsklass A

** Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.



EAN: 4002516759393 / Materialnummer: 12434330 /
Gamla materialnummer: 11EB6851NDS

Jubileumskampanj	
Jubileumsmodell 125	•
Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Underbyggnadsbar	•
Luckupphängning	höger
Konstruktion	
Produktnamn	W1 Chrome Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
Centrifugering	
Max. centrifugeringsvarvtal	1400
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörrdesign	Grafitgrå pearlfinish
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	rak
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor vit, 7-segment
Rengöringseffekt	
Automatisk tvättmedelsdosering TwinDos	•
Portionsdosering CapDosing	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	8,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Ångsystem SteamCare	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A-G)	A
Energisnålare än gränsvärdet (52) för energieffektivitetsklass A	10%
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	43
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	48
Centr.effektivitetsklass	B
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	72
Programlängd "ECO 40-60" vid nominell kapacitet	219
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,30
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,60
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•

WEB685 WCS 125 Edition

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med A -10 %, SteamCare och TwinDos för utmärkt skonsam tvättskötsel.



EAN: 4002516759393 / Materialnummer: 12434330 /

Gamla materialnummer: 11EB6851NDS

Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•
Tvättprogram	
Bomull	•
Bomull med förtvätt	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Refresh (ånga)	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillval tvätt	
Kort	•
Skrynkelförminskning med ånga	•
Summer	•
Säkerhet	
Vattenskyddssystem	Watercontrol-System
Barnsäkring	•
Pinkod	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Produktdjup utan dörr (för underbyggnad) i mm	600
Vikt, kg	80
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2
Medföljande tillbehör	
UltraPhase 1 + 2	•
Värdekupong för 5 patroner Miele UltraPhase	•

WEB685 WCS 125 Edition

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med A -10 %, SteamCare och TwinDos för utmärkt skonsam tvättskötsel.



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm