

WWB680 WCS 125 Edition

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med A -10 %, SteamCare och TwinDos för utmärkt skonsam tvättskötsel.



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Spara ännu mer energi med A -10 %*
- SteamCare reducerar stryktiden med upp till 50 % och fräschar upp dina kläder
- Exakt och automatisk tvättmedelsdosering med TwinDos®
- Miele@home – smart anslutning för fler möjligheter**

* 10 % energisnålare än gränsvärdet (52) för energieffektivitetsklass A

** Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.



EAN: 4002516759515 / Materialnummer: 12434360 /
Gamla materialnummer: 11WB6801NDS

Jubileumskampanj	
Jubileumsmodell 125	•
Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	höger
Konstruktion	
Produktnamn	W1 White Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
Centrifugering	
Max. centrifugeringsvarvtal	1400
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelensfärg	Lotusvit
Dörrdesign	Obsidiansvart med vit ring
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	5° lutning
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor gul, 7-segment
Rengöringseffekt	
Automatisk tvättmedelsdosering TwinDos	•
Portionsdosering CapDosing	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	8,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Ångsystem SteamCare	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Energisnålare än gränsvärdet (52) för energieffektivitetsklass A	10%
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	43
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	48
Centr.effektivitetsklass	B
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	72
Programlängd "ECO 40–60" vid nominell kapacitet	219
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,30
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,60
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Vattenmängdsmätare	•

WWB680 WCS 125 Edition

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med A -10 %, SteamCare och TwinDos för utmärkt skonsam tvättskötsel.



EAN: 4002516759515 / Materialnummer: 12434360 /

Gamla materialnummer: 11WB6801NDS

Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•
Tvättprogram	
Bomull	•
Bomull med förtvätt	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Refresh (ånga)	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40–60	•
Tillval tvätt	
Kort	•
Skrynkelfreducering med ånga	•
Summer	•
Säkerhet	
Vattenskyddssystem	Watercontrol-System
Barnsäkring	•
Pinkod	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Produktdjup utan dörr (för underbyggnad) i mm	600
Vikt, kg	80
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2
Längd anslutningskabel, m	2,0
Medföljande tillbehör	
UltraPhase 1 + 2	•
Värdekupong för 5 patroner Miele UltraPhase	•

WWB680 WCS 125 Edition

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med A -10 %, SteamCare och TwinDos för utmärkt skonsam tvättskötsel.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm