

WCI890 WCS 125 Gala Edition

W1 frontmatad tvättmaskin:

Miele SteamCare, TwinDos och PowerWash för utmärkt skonsam tvättkötsel.



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Spara energi i den bästa energieffektivitetsklassen A
- SteamCare reducerar stryktiden med upp till 50 % och fräschar upp dina kläder
- Exakt och automatisk tvättmedelsdosering med TwinDos®
- QuickPowerWash ger effektiva och snabba resultat på bara 49 minuter



EAN: 4002516742883 / Materialnummer: 12434670 /
Gamla materialnummer: 11Ci8901NDS

Jubileumskampanj	
125 Gala Edition	•
Jubileumskampanj	
Jubileumsmodell 125	•
Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	höger
Konstruktion	
Produktnamn	W1 Chrome Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
Centrifugering	
Max. centrifugeringsvarvtal	1600
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelensfärg	Lotusvit
Dörrdesign	Grafitgrå pearlfinish
Färg vridknapp	Lotusvit/kromring
Kontrollpanelens utformning	lutande
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	ComfortSensor vit, 1-rad
Rengöringseffekt	
Innovativ tvätteteknik PowerWash	•
Automatisk tvättmedelsdosering TwinDos	•
Portionsdosering CapDosing	•
Fläckalternativ	•
Testad virushygien	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Ångsystem SteamCare	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
MultiLingua	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	49
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	48
Centr.effektivitetsklass	A
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	68
Programlängd "ECO 40–60" vid nominell kapacitet	199

WCI890 WCS 125 Gala Edition

W1 frontmatad tvättmaskin:

Miele SteamCare, TwinDos och PowerWash för utmärkt skonsam tvättskötsel.



EAN: 4002516742883 / Materialnummer: 12434670 /

Gamla materialnummer: 11CI8901NDS

Anslutningseffekt i fränläge i W	0,40
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,80
EcoFeedback	•
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•
Tvättprogram	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Bomull	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Siden (handtvätt)	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Duntäcken	•
Huvudkuddar	•
Dun	•
Gardiner	•
Bomull hygien	•
Refresh (ånga)	•
Finish ånga	•
Maskinrengöring	•
Nya textilier	•
Bara sköljning/stärkning	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40–60	•
Tillval tvätt	
SingleWash	•
Kort	•
Blötläggning	•
Förtvätt	•
Extra vatten	•
Extra sköljning	•
Skrynkelförminskning med ånga	•
Summer	•
AllergoWash	•
Kvalitet	
Motvikter av gjutjärn	•
Säkerhet	
Vattenskyddssystem	Watercontrol-System
Barnsäkring	•
Pinkod	•
Optiskt gränssnitt	•

WCI890 WCS 125 Gala Edition

W1 frontmatad tvättmaskin:

Miele SteamCare, TwinDos och PowerWash för utmärkt skonsam tvättskötsel.



EAN: 4002516742883 / Materialnummer: 12434670 /

Gamla materialnummer: 11Ci8901NDS

Tekniska data

Produktdjup utan dörr (för underbyggnad) i mm	600
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50

Medföljande tillbehör

3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Värdekupong för 5 patroner Miele UltraPhase	•

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, português, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština

WCI890 WCS 125 Gala Edition

W1 frontmatad tvättmaskin:

Miele SteamCare, TwinDos och PowerWash för utmärkt skonsam tvättskötsel.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm