

WEI885 WCS 125 Gala Edition

W1 frontmatad tvättmaskin:

Miele SteamCare, TwinDos och PowerWash för utmärkt skonsam tvättskötsel.



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Spara energi i den bästa energieffektivitetsklassen A
- SteamCare reducerar stryktiden med upp till 50 % och fräschar upp dina kläder
- Exakt och automatisk tvättmedelsdosering med TwinDos®
- QuickPowerWash ger effektiva och snabba resultat på bara 49 minuter



EAN: 4002516766988 / Materialnummer: 12434680 /

Gamla materialnummer: 11EI8855NDS

Jubileumskampanj	
125 Gala Edition	•
Jubileumskampanj	
Jubileumsmodell 125	•
Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Underbyggnadsbar	•
Luckupphängning	höger
Konstruktion	
Produktnamn	W1 Chrome Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
Centrifugering	
Max. centrifugeringsvarvtal	1600
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelensfärg	Lotusvit
Färg vridknapp	Lotusvit/kromring
Kontrollpanelens utformning	rak
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	ComfortSensor vit, 1-rad
Rengöringseffekt	
Innovativ tvätteteknik PowerWash	•
Automatisk tvättmedelsdosering TwinDos	•
Portionsdosering CapDosing	•
Fläckalternativ	•
Testad virushygien	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	9,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Ångsystem SteamCare	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Trumbelysning	Lysdiod
MultiLingua	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A-G)	A
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	49
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	48
Centr.effektivitetsklass	A
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A

WEI885 WCS 125 Gala Edition

W1 frontmatad tvättmaskin:

Miele SteamCare, TwinDos och PowerWash för utmärkt skonsam tvättskötsel.



EAN: 4002516766988 / Materialnummer: 12434680 /

Gamla materialnummer: 11EI8855NDS

Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	68
Programlängd "ECO 40-60" vid nominell kapacitet	199
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,40
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,80
EcoFeedback	•
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfEco-motor	•
Tvättprogram	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Bomull	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Siden (handtvätt)	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Duntäcken	•
Huvudkuddar	•
Dun	•
Gardiner	•
Bomull hygien	•
Refresh (ånga)	•
Finish ånga	•
Maskinrengöring	•
Nya textilier	•
Bara sköljning/stärkning	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillval tvätt	
SingleWash	•
Kort	•
Blötläggning	•
Förtvätt	•
Extra vatten	•
Extra sköljning	•
Skrynkeldregering med ånga	•
Summer	•
AllergoWash	•
Kvalitet	
Motvikter av gjutjärn	•
Säkerhet	
Vattenskyddssystem	Watercontrol-System
Barnsäkring	•

WEI885 WCS 125 Gala Edition

W1 frontmatad tvättmaskin:

Miele SteamCare, TwinDos och PowerWash för utmärkt skonsam tvättkötsel.



EAN: 4002516766988 / Materialnummer: 12434680 /

Gamla materialnummer: 11EI8855NDS

Pinkod	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Produktdjup utan dörr (för underbyggnad) i mm	600
Vikt, kg	95
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Värdekupong för 5 patroner Miele UltraPhase	•
Valbara displayspråk	
Valbara displayspråk med MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WEI885 WCS 125 Gala Edition

W1 frontmatad tvättmaskin:

Miele SteamCare, TwinDos och PowerWash för utmärkt skonsam tvättskötsel.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm