

WSI883 WCS 125 Gala Edition

W1 frontmatad tvättmaskin:

Miele SteamCare, TwinDos och PowerWash för utmärkt skonsam tvättkötsel.



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Spara energi i den bästa energieffektivitetsklassen A
- SteamCare reducerar stryktiden med upp till 50 % och fräschar upp dina kläder
- Exakt och automatisk tvättmedelsdosering med TwinDos®
- QuickPowerWash ger effektiva och snabba resultat på bara 49 minuter



EAN: 4002516766698 / Materialnummer: 12434700 /

Gamla materialnummer: 11SI8831NDS

Jubileumskampanj	
125 Gala Edition	•
Jubileumskampanj	
Jubileumsmodell 125	•
Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	höger
Konstruktion	
Produktnamn	W1 White Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
Centrifugering	
Max. centrifugeringsvarvtal	1600
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelensfärg	Lotusvit
Dörrdesign	Obsidiansvart med vit ring
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	5° lutning
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	ComfortSensor vit, 1-rad
Rengöringseffekt	
Innovativ tvätteteknik PowerWash	•
Automatisk tvättmedelsdosering TwinDos	•
Portionsdosering CapDosing	•
Fläckalternativ	•
Testad virushygien	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	9,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Ångsystem SteamCare	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
MultiLingua	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A-G)	A
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	49
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	48
Centr.effektivitetsklass	A
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	68

WSI883 WCS 125 Gala Edition

W1 frontmatad tvättmaskin:

Miele SteamCare, TwinDos och PowerWash för utmärkt skonsam tvättskötsel.



EAN: 4002516766698 / Materialnummer: 12434700 /

Gamla materialnummer: 11SI8831NDS

Programlängd "ECO 40-60" vid nominell kapacitet	199
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,40
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,80
EcoFeedback	•
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•
Tvättprogram	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Bomull	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Siden (handtvätt)	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Duntäcken	•
Huvudkuddar	•
Dun	•
Gardiner	•
Bomull hygien	•
Refresh (ånga)	•
Finish ånga	•
Maskinrengöring	•
Nya textilier	•
Bara sköljning/stärkning	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillval tvätt	
SingleWash	•
Kort	•
Blötläggning	•
Förtvätt	•
Extra vatten	•
Extra sköljning	•
Skrynkelförminskning med ånga	•
Summer	•
AllergoWash	•
Kvalitet	
Motvikter av gjutjärn	•
Säkerhet	
Vattenskyddssystem	Watercontrol-System
Barnsäkring	•
Pinkod	•

WSI883 WCS 125 Gala Edition

W1 frontmatad tvättmaskin:

Miele SteamCare, TwinDos och PowerWash för utmärkt skonsam tvättskötsel.



EAN: 4002516766698 / Materialnummer: 12434700 /

Gamla materialnummer: 11SI8831NDS

Optiskt gränssnitt

•

Tekniska data

Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	643
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1077
Vikt, kg	95
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2

Medföljande tillbehör

3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Värdekupong för 5 patroner Miele UltraPhase	•

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά

WSI883 WCS 125 Gala Edition

W1 frontmatad tvättmaskin:

Miele SteamCare, TwinDos och PowerWash för utmärkt skonsam tvättskötsel.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm