

## TSC663WP 125 Edition T1 värmepumpstumlare:

Med A+++ och DryCare 40 för effektiv och skonsam torkning.



- DryCare 40 – torkar nästan allt som kan tvättas på 40 °C
- Snabb torkning med högst energieffektivitet – EcoSpeed
- Miele@home – smart anslutning för fler möjligheter\*
- Spara under hela torktumlarens livslängd – EcoDry-teknik
- Doftande tvätt som du gillar det – FragranceDos

\* Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.

**A+++**

EAN: 4002516767954 / Materialnummer: 12434990 /  
Gamla materialnummer: 12SC6632NDS

<b>Jubileumskampanj</b>	
Jubileumsmodell 125	•
<b>Konstruktion</b>	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	vänster, utbytbar
Luckupphängning, utbytbar	•
<b>Konstruktion</b>	
Produktnamn	T1 White Edition
Värmepumpstumlare	•
<b>Design</b>	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dördesign	Lotusvit
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	5° lutning
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor gul, 7-segment
<b>Torkresultat</b>	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos	•
Intelligent trumreversering	•
<b>Skonsam textilvård</b>	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	8,0
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Wash2Dry	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	Lysdiod
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+++
Elförbrukning kWh/år	172
Programtid för standardprogram i min.	170
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db(A) re1pW	66
Kondensationseffektivitetsklass	A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull Skåptorr vid full maskin	1,40
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmväxlare	•
ProfiEco-motor	•
EcoSpeed	•

TSC663WP 125 Edition

T1 värmepumpstumlare:

Med A+++ och DryCare 40 för effektiv och skonsam torkning.



EAN: 4002516767954 / Materialnummer: 12434990 /


Gamla materialnummer: 12SC6632NDS

<b>Torkprogram</b>	
Bomull	•
Bomull Eco	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish ylle	•
Express	•
Impregnering	•
Sängkläder	•
Varmluft/DryFresh	•
<b>Tillval tork</b>	
Skrynkelskydd	•
Summer	•
DryCare 40	•
<b>Kvalitet</b>	
Rundade valkar	•
<b>Säkerhet</b>	
Pinkod	•
Indikering "Töm behållare"	•
Optiskt gränssnitt	•
<b>Tekniska data</b>	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	655
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1077
Vikt, kg	56
Total anslutningseffekt, KW	1,10
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,0
Hermetiskt slutet	•
Typ av köldmedium	R290
Mängd köldmedium i kg	0,14
GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO <sub>2</sub> e	3
GWP (Global Warming Potential) produkt i CO <sub>2</sub> e	0,42
Byta lampa	Miele service
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Doftpatron	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•


TSC663WP 125 Edition

T1 värmepumpstumlare:


Med A+++ och DryCare 40 för effektiv och skonsam torkning.




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm