

TWL680WP 125 Gala Edition

T1 värmepumpstumlare:

Med SteamFinish och DryCare 40 för skonsam tvättvård.



- Mindre strykning, mer fräschhet – SteamFinish
- Behagligt tyst torkning – SilenceDrum
- DryCare 40 – torkar nästan allt som kan tvättas på 40 °C
- Snabb torkning med högst energieffektivitet – EcoSpeed
- Miele@home – smart anslutning för fler möjligheter*

* Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.

A+++

EAN: 4002516759546 / Materialnummer: 12437070 /

Gamla materialnummer: 12WL6802NDS

Jubileumskampanj	
125 Gala Edition	•
Jubileumskampanj	
Jubileumsmodell 125	•
Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	vänster, utbytbar
Luckupphängning, utbytbar	•
Konstruktion	
Produktnamn	T1 White Edition
Värmepumpstumlare	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelensfärg	Lotusvit
Dörrdesign	Obsidiansvart med kromring
Färg vridknapp	Lotusvit/kromring
Kontrollpanelens utformning	5° lutning
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	ComfortSensor vit, 1-rad
Torkresultat	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos ²	•
Intelligent trumreversering	•
Testad hygien	•
Testad virushygien	•
Skonsam textilvård	
SilenceDrum	•
Tvättmängd, kg	9,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Wash2Dry	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	Lysdiod
MultiLingua	•
Akustikpaket för lägsta möjliga bullernivåer	•
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+++
Elförbrukning kWh/år	185
Programtid för standardprogram i min.	184
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db(A) re1pW	64
Kondensationseffektivitetsklass	A

TWL680WP 125 Gala Edition

T1 värmepumpstumlare:

Med SteamFinish och DryCare 40 för skonsam tvättvård.



EAN: 4002516759546 / Materialnummer: 12437070 /

Gamla materialnummer: 12WL6802NDS

Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull 1,55
Skåptorr vid full maskin

EcoFeedback	•
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmväxlare	•
ProfiEco-motor	•
EcoSpeed	•
Torkprogram	
Automatic plus	•
Bomull	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish siden	•
Finish ylle	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Huvudkuddar, normala	•
Kalluft	•
Varmluft	•
Korgprogram	•
Skrynkelfreducering	•
Sängkläder	•
Finish ånga	•
Tillval tork	
Skrynkelkydd	•
Summer	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvalitet	
Rundade valkar	•
Säkerhet	
Pinkod	•
Indikering "Töm behållare"	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	643
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1077
Vikt, kg	57
Total anslutningseffekt, KW	1,10
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,0
Hermetiskt slutet	•

TWL680WP 125 Gala Edition

T1 värmepumpstumlare:

Med SteamFinish och DryCare 40 för skonsam tvättvård.



EAN: 4002516759546 / Materialnummer: 12437070 /

Gamla materialnummer: 12WL6802NDS

Typ av köldmedium	R290
Mängd köldmedium i kg	0,14
GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO ₂ e	3
GWP (Global Warming Potential) produkt i CO ₂ e	0,42
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Doftpatron	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•
Valbara displayspråk	

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TWL680WP 125 Gala Edition

T1 värmepumpstumlare:


Med SteamFinish och DryCare 40 för skonsam tvättvård.




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm