

FNS 7794 D L

Frysskåp för inbyggnad med ActiveDoor, IceMaker, NoFrost och åtta fryslådor för maximal komfort.



- Automatisk öppning och stängning av luckan – ActiveDoor
- Färdiga isbitar från IceMaker med färskvattenanslutning
- Dubbel komfort tack vare Miele's Ice-&PizzaBox
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED



EAN: 4002516747031 / Materialnummer: 12443650 /
Gamla materialnummer: 37779401EU1

Produktkategori	
Frysskåp	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	vänster
“Side-by-side”-placering möjlig	•
Design	
Belysning frysdelen	LED-lampor
Belysning IceMaker	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Ismaskin med färskvattenanslutning (Icemaker)	•
Dörröppningshjälp	ActiveDoor
Styrellektronik	
Användarkoncept	FreshTouch
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Frysskåp/-zon	
Antal fryslådor	8
varav på utdragsanordningar	6
varav Ice&PizzaBox	2
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	D
Energiförbrukning per år, kWh	189,80
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,52
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdelen	•
Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Indikering strömavbrott frysdelen	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1777
Max nischhöjd i mm	1793
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	559
Produkthöjd i mm	1770
Produktdjup i mm	546

FNS 7794 D L

Frysskåp för inbyggnad

med ActiveDoor, IceMaker, NoFrost och åtta fryslådor för maximal komfort.




EAN: 4002516747031 / Materialnummer: 12443650 /
Gamla materialnummer: 37779401EU1

Vikt, kg	75,2
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	26
Klimatklass	SN-T
4-stjärning fryszon, liter	213
Total nyttovolym, i l	213
Istärningsproduktion per dag, kg	0,8
Säkerhet vid strömavbrott i tim	9
Infrysningsskapacitet i kg/24 tim.	12,00
Ljudnivåklass (A-D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	33
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1300
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Miele service


FNS 7794 D L

Frysskåp för inbyggnad


med ActiveDoor, IceMaker, NoFrost och åtta fryslådor för maximal komfort.



FNS7794D L, FNS7794D R, installation (footnote*)
(installation drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R,
K7798C L, built-in (installation (*footnote) (installation
drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R,
K7798C L, side view (installation drawings)