

K 7437 D

Kylskåp för inbyggnad

med DailyFresh, underhållsfri LED-belysning, DynaCool och ComfortClean.



- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose



EAN: 4002516746560 / Materialnummer: 12444090 /
Gamla materialnummer: 36743700EU1

Produktkategori	
Kylskåp	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Design	
Belysning kylzon	LED-lampor
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Styrellektronik	
Användarkoncept	SensorTouch
Kyldelen kan stängas av	Nej
Oberoende temperaturregulering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperCool snabbkylning	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Semesterläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	6
varav delbara (FlexiBoard)	1
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	1
Antal dörrhyllor för konserver	2
Dörrhylla för flaskor	2
Dörrhyllor	4
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	D
Energiförbrukning per år, kWh	84,32
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,23
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1397
Max nischhöjd i mm	1413
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	559
Produkt höjd i mm	1395
Produkt djup i mm	546

K 7437 D

Kylskåp för inbyggnad

med DailyFresh, underhållsfri LED-belysning, DynaCool och ComfortClean.




EAN: 4002516746560 / Materialnummer: 12444090 /
Gamla materialnummer: 36743700EU1


Vikt, kg	45,9
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	21
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	236
Total nyttovolym, i l	235
Ljudnivåklass (A-D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	33
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1200
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Ägghållare	•

K 7437 D


Kylskåp för inbyggnad med DailyFresh, underhållsfri LED-belysning, DynaCool och ComfortClean.



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS74470D, installation (footnote*) (installation drawings)



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, built-in (footnote*) (installation drawings)



K7477B, K7438C, K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, side view (installation drawings)