

K 7767 D

Kylskåp för inbyggnad

för mer komfort och flexibilitet med DailyFresh, FlexiLight 2.0. och DynaCool.



- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight2.0
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Individuellt anpassad höjjustering av dörrhyllor
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean



EAN: 4002516747833 / Materialnummer: 12444850 /  
Gamla materialnummer: 36776700EU1

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Produktkategori</b>                              |                |
| Kylskåp   | •              |
| <b>Konstruktion</b>                                 |                |
| Inbyggnadsmaskin                                    | •              |
| Integrerad inbyggnadsmaskin                         | •              |
| Luckupphängning                                     | höger          |
| Luckupphängning, utbytbar                           | •              |
| <b>Design</b>                                       |                |
| Belysning kylzon                                    | FlexiLight 2,0 |
| Belysning fläkt                                     | •              |
| <b>Användarkomfort</b>                              |                |
| Anslutning till Miele@home                          | •              |
| Fresh-system  | DailyFresh     |
| Fininställning inre dörr                            | •              |
| ComfortClean  | •              |
| DynaCool  | •              |
| ComfortSize   | •              |
| SoftClose   | •              |
| <b>Styreelektronik</b>                              |                |
| Användarkoncept                                     | FreshTouch     |
| Kyldelen kan stängas av                             | Nej            |
| Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen | Nej            |
| SuperCool snabbkylning                              | •              |
| Antal temperaturzoner                               | 1              |
| Sabbatläge  | •              |
| Partyläge   | •              |
| Semesterläge  | •              |
| <b>Kylprodukt/-zon</b>                              |                |
| Antal hyllor  | 7              |
| varav delbara (FlexiBoard)                          | 1              |
| varav belysta                                       | 4              |
| Flaskhylla av förkromad metall                      | •              |
| Antal lådor   | 2              |
| Antal dörrhyllor för konserver                      | 3              |
| Dörrhylla för flaskor                               | 2              |
| Dörrhyllor  | 5              |
| <b>Effektivitet och hållbarhet</b>                  |                |
| Energieffektivitetsklass (A–G)                      | D              |
| Energiförbrukning per år, kWh                       | 91,62          |
| Energiförbrukning per 24 timmar, kWh                | 0,25           |
| <b>Säkerhet</b>                                     |                |
| Spärrfunktion                                       | •              |
| Akustiskt dörrlarm                                  | •              |
| Optiskt dörrlarm                                    | •              |
| <b>Tekniska data</b>                                |                |
| Minsta nischbredd i mm                              | 560            |
| Max nischbredd i mm                                 | 570            |
| Minsta nischhöjd i mm                               | 1772           |
| Max nischhöjd i mm                                  | 1788           |
| Nischdjup i mm                                      | 550            |

K 7767 D

Kylskåp för inbyggnad

för mer komfort och flexibilitet med DailyFresh, FlexiLight 2.0. och DynaCool.




EAN: 4002516747833 / Materialnummer: 12444850 /  
Gamla materialnummer: 36776700EU1

|  |               |
|--|---------------|
| Produktbredd i mm                      | 559           |
| Produkt höjd i mm                      | 1770          |
| Produkt djup i mm                      | 546           |
| Vikt, kg                               | 58,9          |
| Fästningsteknik                        | Fast dörr     |
| Max. vikt på kyl delens frontdörr i kg | 26            |
| Klimatklass                            | SN-T          |
| Kylzon, liter                          | 311           |
| Kylfack i l                            | 311           |
| Total nyttovolym, i l                  | 311           |
| Ljudnivåklass (A-D)                    | B             |
| Ljudnivå i dB(A) re1pW                 | 33            |
| Energiförbrukning i milliampere (mA)   | 1200          |
| Spänning i V                           | 220-240       |
| Säkring i A                            | 10            |
| Fasantal                               | 1             |
| Frekvens i Hz                          | 50-60         |
| Längd anslutningskabel, m              | 2,2           |
| Byta lampa                             | Miele service |
| <b>Medföljande tillbehör</b>           |               |
| Ägghållare                             | •             |


## K 7767 D

Kylskåp för inbyggnad


för mer komfort och flexibilitet med DailyFresh, FlexiLight 2.0. och DynaCool.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote\*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote\*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)