

K 7797 C L

Kylskåp för inbyggnad, 178 cm nisshöjd med ActiveDoor, PerfectFresh Active och FlexiLight 2.0 för maximal komfort.



- 5 ggr längre fräschhet med aktiv fuktning – PerfectFresh Active
- Automatisk öppning och stängning av luckan – ActiveDoor
- Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight2.0
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Lätt att ta bort föremål tack vare vridbar glasbotten – FlexiTray



EAN: 4002516748052 / Materialnummer: 12444980 /
Gamla materialnummer: 36779701EU1

Allmän information	
Modellbeteckning	K 7797 C L
Tillverkarens materialnummer	12444980
EAN-nummer	4002516748052
Marknadsföringsklass	Diamond
Produktkategori	
Kylskåp	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	vänster
Design	
Belysning kylzon	FlexiLight 2,0
Belysning fläkt	•
Belysning fräschhetssystem	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	PerfectFresh Active
Hjälp vid lucköppning	ActiveDoor
Fininställning inre dörr	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Partyläge	•
Semesterläge	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Is-/vattendosering med färskvattenanslutning	Nej
Styreelektronik	
Användarkoncept	FreshTouch
Kyldelen kan stängas av	nr
SuperCool	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbatläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	4
varav belysta	3
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	3
Torr bakvägg	CleanSteel
CompactCase	•
FlexiTray	•
Antal dörrhyllor för konserver	3
Dörrhylla för flaskor	2
Dörrhyllor	5
Effektivitet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	C
Energiförbrukning per år, kWh	99,65

K 7797 C L

Kylskåp för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med ActiveDoor, PerfectFresh Active och FlexiLight 2.0 för maximal komfort.



EAN: 4002516748052 / Materialnummer: 12444980 /


Gamla materialnummer: 36779701EU1

Energiförbrukning per 24 timmar, kWh 0,27


Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1777
Max nischhöjd i mm	1793
Nischdjup i mm	550
Produktmått (B x H x D) i mm	559 x 1770 x 546
Produktbredd i mm	559
Produkt höjd i mm	1770
Produkt djup i mm	546
Vikt, kg	70,5
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	26
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	296
varav PerfectFresh-zon i l	98
Varav kylfack i l	296
Total nyttovolym, i l	296
Ljudnivåklass (A-D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	32
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1200
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Service
Medföljande tillbehör	
Ägghållare	•
Sorteringsbox PerfectFresh	•

K 7797 C L


Kylskåp för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med ActiveDoor, PerfectFresh Active och FlexiLight 2.0 för maximal komfort.



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, built-in



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, side view



K7797C L, K7797C R, K7797C R, K7798C L, K7798C R, installation