

## FNS 7140 C

Frysskåp för inbyggnad med NoFrost och fyra fryslådor för maximal komfort.



- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom



EAN: 4002516751359 / Materialnummer: 12449050 /  
Gamla materialnummer: 37714002EU1

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Produktkategori</b>                              |             |
| Frysskåp  | •           |
| <b>Konstruktion</b>                                 |             |
| Inbyggnadsmaskin                                    | •           |
| Integrerad inbyggnadsmaskin                         | •           |
| Luckupphängning                                     | höger       |
| Luckupphängning, utbytbar                           | •           |
| “Side-by-side”-placering möjlig                     | •           |
| <b>Användarkomfort</b>                              |             |
| Anslutning till Miele@home                          | •           |
| NoFrost   | •           |
| VarioRoom   | •           |
| SoftClose   | •           |
| <b>Styreelektronik</b>                              |             |
| Användarkoncept                                     | SensorTouch |
| Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen | Nej         |
| SuperFrost snabbinfrysning                          | •           |
| Antal temperaturzoner                               | 1           |
| Sabbatläge  | •           |
| Partyläge   | •           |
| <b>Frysskåp/-zon</b>                                |             |
| Antal fryslådor                                     | 4           |
| <b>Effektivitet och hållbarhet</b>                  |             |
| Energieffektivitetsklass (A–G)                      | C           |
| Energiförbrukning per år, kWh                       | 122,48      |
| Energiförbrukning per 24 timmar, kWh                | 0,33        |
| <b>Säkerhet</b>                                     |             |
| Spärrfunktion                                       | •           |
| Akustiskt dörrlarm                                  | •           |
| Akustiskt temperaturlarm frysdelen                  | •           |
| Optiskt dörrlarm                                    | •           |
| Optiskt temperaturlarm                              | •           |
| Indikering strömavbrott frysdelen                   | •           |
| <b>Tekniska data</b>                                |             |
| Minsta nischbredd i mm                              | 560         |
| Max nischbredd i mm                                 | 570         |
| Minsta nischhöjd i mm                               | 874         |
| Max nischhöjd i mm                                  | 890         |
| Nischdjup i mm                                      | 550         |
| Produktbredd i mm                                   | 559         |
| Produkt höjd i mm                                   | 872         |
| Produkt djup i mm                                   | 546         |
| Vikt, kg  | 38,0        |
| Fästningsteknik                                     | Fast dörr   |
| Max. vikt på kyldelens fröstdörr i kg               | 16          |
| Klimatklass   | SN-T        |
| 4-stjärning fryszon, liter                          | 87          |
| Total nyttovolym, i l                               | 87          |
| Säkerhet vid strömavbrott i tim                     | 10          |
| Infrysningkapacitet i kg/24 tim.                    | 10,00       |

## FNS 7140 C


Frysskåp för inbyggnad  
med NoFrost och fyra fryslådor för maximal komfort.




EAN: 4002516751359 / Materialnummer: 12449050 /  
Gamla materialnummer: 37714002EU1

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Ljudnivåklass (A-D)                  | B             |
| Ljudnivå i dB(A) re1pW               | 33            |
| Energiförbrukning i milliampere (mA) | 1300          |
| Spänning i V                         | 220-240       |
| Säkring i A                          | 10            |
| Fasantal                             | 1             |
| Frekvens i Hz                        | 50-60         |
| Längd anslutningskabel, m            | 2,2           |
| Byta lampa                           | Miele service |
| <b>Medföljande tillbehör</b>         |               |
| Istärningslåda                       | •             |


FNS 7140 C  
 Frysskåp för inbyggnad  
 med NoFrost och fyra fryslådor för maximal komfort.



FNS7140B, FNS7140C, FNS7140D, FNS7140E, built-in (\*footnote) (installation drawings)



FNS7140B, FNS7140C, FNS7140D, FNS7140E, side view (installation drawings)



FNS7140B, FNS7140C, FNS7140D, FNS7140E, installation (\*footnote) (installation drawings)