

KFN 7744 D

Kyl/frys-kombination för inbyggd  
för optimal förvaring tack vare PerfectFresh Pro, LED-belysning och NoFrost.



- Professionell förvaring – längre fräschhet med PerfectFresh Pro
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Inget synligt kondensat tack vare torr bakvägg



EAN: 4002516761655 / Materialnummer: 12468920 /  
Gamla materialnummer: 38774405EU1

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Produktkategori</b>                              |                  |
| Kyl/frys-kombination                                | •                |
| <b>Konstruktion</b>                                 |                  |
| Inbyggdmaskin                                       | •                |
| Integrerad inbyggdmaskin                            | •                |
| Luckupphängning                                     | höger            |
| Luckupphängning, utbytbar                           | •                |
| <b>Design</b>                                       |                  |
| Belysning kylzon                                    | LED-lampor       |
| <b>Användarkomfort</b>                              |                  |
| Anslutning till Miele@home                          | •                |
| Fresh-system  | PerfectFresh Pro |
| ComfortClean  | •                |
| DynaCool  | •                |
| NoFrost   | •                |
| DuplexCool  | •                |
| ComfortSize   | •                |
| VarioRoom   | •                |
| SoftClose   | •                |
| <b>Styreelektronik</b>                              |                  |
| Användarkoncept                                     | SensorTouch      |
| Kyldelen kan stängas av                             | Ja               |
| Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen | Ja               |
| SuperCool snabbkylning                              | •                |
| SuperFrost snabbinfrysning                          | •                |
| Antal temperaturzoner                               | 3                |
| Sabbatläge  | •                |
| Partyläge   | •                |
| Semesterläge  | •                |
| <b>Kylprodukt/-zon</b>                              |                  |
| Antal hyllor  | 3                |
| varav delbara (FlexiBoard)                          | 1                |
| Flaskhylla av förkromad metall                      | •                |
| Antal lådor   | 2                |
| Torr bakvägg  | Plast            |
| Antal dörrhyllor för konserver                      | 1                |
| Dörrhylla för flaskor                               | 1                |
| Dörrhyllor  | 2                |
| <b>Frysskåp/-zon</b>                                |                  |
| Antal fryslådor                                     | 3                |
| <b>Effektivitet och hållbarhet</b>                  |                  |
| Energieffektivitetsklass (A–G)                      | D                |
| Energiförbrukning per år, kWh                       | 206,96           |
| Energiförbrukning per 24 timmar, kWh                | 0,56             |
| <b>Säkerhet</b>                                     |                  |
| Spärrfunktion                                       | •                |
| Akustiskt dörrlarm                                  | •                |
| Akustiskt temperaturlarm frysdelen                  | •                |
| Optiskt dörrlarm                                    | •                |
| Optiskt temperaturlarm                              | •                |

KFN 7744 D

Kyl/frys-kombination för inbyggnad  
för optimal förvaring tack vare PerfectFresh Pro, LED-belysning och NoFrost.



EAN: 4002516761655 / Materialnummer: 12468920 /

Gamla materialnummer: 38774405EU1

Indikering strömavbrott frysdel


•

| Tekniska data                          |               |
|--|---------------|
| Minsta nischbredd i mm                 | 560           |
| Max nischbredd i mm                    | 570           |
| Minsta nischhöjd i mm                  | 1772          |
| Max nischhöjd i mm                     | 1788          |
| Nischdjup i mm                         | 550           |
| Produktbredd i mm                      | 559           |
| Produkt höjd i mm                      | 1770          |
| Produkt djup i mm                      | 546           |
| Vikt, kg                               | 64,3          |
| Fästningsteknik                        | Fast dörr     |
| Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg  | 18            |
| Max. vikt på frysdelens frontdörr i kg | 12            |
| Klimatklass                            | SN-ST         |
| Kylzon, liter                          | 174           |
| varav PerfectFresh-zon i l             | 71            |
| 4-stjärning fryszone, liter            | 70            |
| Total nyttovolym, i l                  | 244           |
| Säkerhet vid strömavbrott i tim        | 9             |
| Infrysningkapacitet i kg/24 tim.       | 6,00          |
| Ljudnivåklass (A-D)                    | B             |
| Ljudnivå i dB(A) re1pW                 | 34            |
| Energiförbrukning i milliampere (mA)   | 1400          |
| Spänning i V                           | 220-240       |
| Säkring i A                            | 10            |
| Fasantal                               | 1             |
| Frekvens i Hz                          | 50-60         |
| Längd anslutningskabel, m              | 2,2           |
| Byta lampor                            | Miele service |
| Medföljande tillbehör                  |               |
| Ägghållare                             | •             |
| Istärningslåda                         | •             |


## KFN 7744 D

Kyl/frys-kombination för inbyggnad


för optimal förvaring tack vare PerfectFresh Pro, LED-belysning och NoFrost.



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote\*) (installation drawings)



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote\*) (installation drawings)



KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view (installation drawings)