

H 2467 B ACTIVE

Ugn

i modern design med nätanslutning, PerfectClean och FlexiClip-teleskopskenor.



- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Extra enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram

A+

EAN: 4002516782155 / Materialnummer: 12472390 /
Gamla materialnummer: 22246724NER

| | |
|---|------------------|
| Konstruktion och design | |
| Inbyggnadsugn | • |
| Färg på produkten | Obsidiansvart |
| Njutningsfördelar | |
| Snabbuppvärmning | • |
| Funktioner | |
| AirFry | • |
| Automatikprogram | • |
| Eco-varmluft | • |
| Grillfunktioner | • |
| Grill | • |
| Varmluft plus | • |
| Intensivbakning | • |
| Över- och undervärme | • |
| Undervärme | • |
| Varmluftsgrillning | • |
| Användarkomfort | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| Display | EasyControl Plus |
| MultiLingua | • |
| Tidsvisning | • |
| Äggklocka | • |
| Programmering tillagningstidsstart | • |
| Programmering tillagningstidsslut | • |
| Programmering av tillagningstid | • |
| Temperaturvisning | • |
| Ljudsignal vid uppnådd temperatur | • |
| Temperaturförslag | • |
| Individuella inställningar | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D) | A+ |
| Anslutningseffekt i frånläge i W | 0,5 |
| Anslutningseffekt i standbyläge i W | 1,0 |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W | 2,0 |
| Tid till automatisk koppling i standbyläge i min | 20 |
| Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min | 20 |
| Tid till automatisk koppling i frånläge i min | 20 |
| Skötselkomfort | |
| Ugnsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg | • |
| CleanGlass-lucka | • |
| Säkerhet | |
| Kylsystemet med kylningsfront | • |
| Säkerhetsavstängning | • |
| Driftspärr | • |
| Tekniska data | |
| Ugnsutrymme i liter | 76 |
| Antal falshöjder | 5 |
| Antal falshöjder tillagningsutrymme 1 | 5 |
| Antal falshöjder tillagningsutrymme 2 | 5 |

H 2467 B ACTIVE

Ugn

i modern design med nätanslutning, PerfectClean och FlexiClip-teleskopskenor.



EAN: 4002516782155 / Materialnummer: 12472390 /

Gamla materialnummer: 22246724NER

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Märkning av falshöjder | • |
| Belysning i tillagningsutrymmet | 1 halogen-spotlight |
| Temperaturer i °C | 30–300 |
| Minsta temperatur i °C | 30 |
| Max temperatur i °C | 300 |
| Minsta nischbredd i mm | 560 |
| Max nischbredd i mm | 568 |
| Minsta nischhöjd i mm | 590 |
| Max nischhöjd i mm | 595 |
| Nischdjup i mm | 550 |
| Produktbredd i mm | 595 |
| Produkt höjd i mm | 596 |
| Produkt djup i mm | 568 |
| Vikt, kg | 42,0 |
| Total anslutningseffekt, KW | 3,50 |
| Spänning i V | 220-240 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Säkring i A | 16 |
| Fasantal | 1 |
| Anslutningskabel med stickpropp | • |
| Längd anslutningskabel, m | 1,50 |
| Byta lampa | Kund |
| Medföljande tillbehör | |
| Bakplåt med PerfectClean | 1 |
| Universalplåt med PerfectClean | 1 |
| Bak- och stekgaller | 1 |
| FlexiClip teleskopskenor (par) | 1 |
| Uttagbara ugnsstegar (par) | 1 |

H 2467 B ACTIVE

Ugn

i modern design med nätanslutning, PerfectClean och FlexiClip-teleskopskenor.



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, installation drawings