

WSE463 WCS PWash&8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med A-10 % och QuickPowerWash för extra effektiv och snabb tvättperformance.



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Spara ännu mer energi med A -10 %*
- QuickPowerWash ger effektiva och snabba resultat på bara 49 minuter
- Skrynklereduceringen minskar skrynklor och sparar upp till 50 % tid och arbete#
- Miele@home – smart anslutning för fler möjligheter**

* 10 % energisnålare än gränsvärdet (52) för energieffektivitetsklass A

** Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.



EAN: 4002516774952 / Materialnummer: 12485840 /

Gamla materialnummer: 11SE4631NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	höger
Konstruktion	
Produktnamn	W1 White Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
Centrifugering	
Max. centrifugeringsvarvtal	1400
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörredesign	Obsidiansvart med vit ring
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	5° lutning
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor vit, 7-segment
Rengöringseffekt	
Innovativ tvätteknik PowerWash	•
Portionsdosering CapDosing	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	8,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A-G)	A
Ergisnålare än gränsvärdet (52) för energieffektivitetsklass A	10%
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	43
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	48
Centr.effektivitetsklass	B
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	68
Programlängd "ECO 40-60" vid nominell kapacitet	219
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,40
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,80
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•

WSE463 WCS PWash&8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med A-10 % och QuickPowerWash för extra effektiv och snabb tvättperformance.



EAN: 4002516774952 / Materialnummer: 12485840 /

Gamla materialnummer: 11SE4631NDS

ProfiEco-motor

Tvättprogram

QuickPowerWash

Bomull

Strykfri tvätt

Fintvätt

Skjortor

Ylle (handtvätt)

Express 20

Mörka textilier/Jeans

Impregnering

Tömning/Centrifugering

ECO 40-60

Tillval tvätt

Kort

Förtvätt

Extra vatten

Extra sköljning

Skrynkelfreducering med ånga

Summer

Kvalitet

Motvikter av gjutjärn

Säkerhet

Vattenskyddssystem

Watercontrol-System

Barnsäkring

Pinkod

Optiskt gränssnitt

Tekniska data

Dimensioner, mm (bredd)

596

Dimensioner, mm (höjd)

850

Dimensioner, mm (djup)

643

Maskinens djup med öppen lucka i mm

1077

Vikt, kg

93

Total anslutningseffekt, KW

2,10-2,40

Spänning i V

220-240

Säkring i A

10

Frekvens i Hz

50

Längd anslutningskabel, m

2

Medföljande tillbehör

3 Caps

Värdekupong för Miele tvättmedel

WSE463 WCS PWash&8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med A-10 % och QuickPowerWash för extra effektiv och snabb tvättperformance.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm