

## PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Tvättmaskin, eluppvärmd

av proffskvalitet med en programtid på 79 min, enkel uppställning.



- Trumvolym 64 l, tvättmängd 8.0 kg
- Högkvalitativ manöverpanel i rostfritt stål och Miele's skontrumma
- Anslutningsklar inklusive kontakt
- Professionell programtid på bara 79 min vid tvättmängd på 8.0 kg
- Platsbesparande uppställning som tvätt-torkpelare



EAN: 4002516791485 / Materialnummer: 12506950 /

Gamla materialnummer: 51110801NDS

<b>Konstruktion och utförande</b>	
Konstruktion	Frontmatad, kan staplas
Inriktning	SmartBiz
Front	Lotusvit
Kapacitet i kg	8,0
Trumvolym i liter	64
Lucköppning [Ø] i mm	300
Lucköppningsvinkel i grader	167
Luckupphängning	höger
Underhållsfri synkronmotor	•
Skontrumma i rostfritt stål	•
<b>Användning</b>	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhets-salonger, spa och gym	•
Lämplig för hushållet	•
<b>Effektuppgifter</b>	
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning	6,50
Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning	0,16
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning	52,0
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning	1,30
Programtid i min. vid kallvattenanslutning	79
Restfuktighet vid kallsköljning i %	49
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1400
g-faktor	535
Testade drifttimmar	15000
<b>Styreelektronik</b>	
Typ av styrning	DirectSensor 7 segment
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Panel med klartextvisning	•
<b>Dosering</b>	
Tvättmedelsbehållare	3 fack
<b>Standard elanslutning</b>	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	220-240V~ 50HZ
Värmeeffekt i kW	1,90-2,20
Total anslutningseffekt i kW	2,10-2,40
Säkring i A	10
Leverans med nätkontakt	•
<b>Vattenanslutning/-avlopp</b>	
Kallvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppspump	DN 22
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	850
Ytermått, nettobredd i mm	596

## PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Tvättmaskin, eluppvärmd

av proffskvalitet med en programtid på 79 min, enkel uppställning.



EAN: 4002516791485 / Materialnummer: 12506950 /

Gamla materialnummer: 51110801NDS

Yttermått, nettodjup i mm	636
Yttermått, bruttohöjd i mm	944
Yttermått, bruttbredd i mm	660
Yttermått, bruttodjup i mm	690
Nettovikt i kg	91,0
Bruttovikt i kg	95
Maximal golvbelastning i N	2820
<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	1,00
<b>Utrustning</b>	
Motståndskraftig fläns i rostfritt stål	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik	•
Tillbehör till alla produkter	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Centrifugeringseffektivitetsklass (A–G)	B
Viktad energiförbrukning per 100 tvättar i programmet "ECO 40-60" i kWh	43
Viktad vattenförbrukning per tvätt i programmet "ECO 40-60" i liter	48
Ljudnivåklass (vid centrifugering) (A–D)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A)re1pW	69
Programtid i programmet "ECO 40-60" i min.	219
Återvinningsandel i %	95
<b>Anslutningsmöjligheter</b>	
Optiskt gränssnitt för service	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•