

PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Värmepumpstumlare

med professionell prestanda. Flexibel placering då ingen evakueringskanal behövs.



- Trumvolym 120.00 l, tvättmängd 8.0 kg
- 50 % mindre energiförbrukning än frånluftstumlare*
- Högkvalitativ manöverpanel i rostfritt stål o. Miele's skontrumma
- Anslutningsklar inklusive kontakt
- Platsbesparande uppställning som tvätt-torkpelare

* Värmepumpstumlare har upp till 50 % mindre energiförbrukning än elektriskt uppvärmda frånluftstumlare.



EAN: 4002516798750 / Materialnummer: 12507180 /
Gamla materialnummer: 52110801NDS

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatad, kan staplas
Inriktning	SmartBiz
Front	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Kapacitet i kg	8,0
Trumvolym i liter	120,00
Torksystem	Värmepump
Lucköppning [Ø] i mm	370
Lucköppningsvinkel i grader	167
Luckupphängning	vänster
Skontrumma i rostfritt stål	Ja
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhets-salonger, spa och gym	•
Lämplig för hushållet	•
Effektoppgifter	
Maximal förångningseffekt i l/tim.	2 l
Specifik energiförbrukning bomull/skäptorrt restfukt 48 % i kWh/kg	0,14
Specifik energiförbrukning blandväv/skäptorrt restfukt 40 % i kWh/kg	0,12
Programkörvid i min.	134
Programtid bomull/skäptorrt restfukt 48 % i min.	134
Programtid blandväv/skäptorrt restfukt 40 % i min.	112
Testade drifttimmar	15000
Styrellektronik	
Typ av styrning	DirectSensor 7 segment
Programstyrning	Restfuktstyrning
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Panel med klartextvisning	•
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	Värmepump
Elanslutning	220-240V~ 50HZ
Total anslutningseffekt i kW	1,10
Säkring i A	10
Leverans med nätkontakt	•
Mått och vikt torktumlare	
Ytermått, nettohöjd i mm	850
Ytermått, nettobredd i mm	596
Ytermått, nettodjup i mm	636
Ytermått, bruttohöjd i mm	940
Ytermått, bruttbredd i mm	660
Ytermått, bruttodjup i mm	690

PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Värmepumpstumlare

med professionell prestanda. Flexibel placering då ingen evakueringskanal behövs.



EAN: 4002516798750 / Materialnummer: 12507180 /
Gamla materialnummer: 52110801NDS

Nettovikt i kg	53,5
Bruttovikt i kg	58
Maximal golvbelastning i N	920
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till rummet i MJ/h	1,79
Utrustning	
Axiell luftström	•
Luddfilter i luckan	•
SmartBiz värmväxlarfiltersystem	•
PerfectDry	•
Wash2Dry	•
Softliftrippen	•
Funktionen "Skongång Plus"	•
Kondensvattenslang	•
FragranceDos	•
Trumbelysning	•
Tillbehör till alla produkter	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass	A+++
Energieffektivitetsklass (A–G)	C
Kondensationseffektivitetsklass	A
Kondensationseffektivitetsklass (A–D)	A
Kondensationseffektivitet i %	94
Energiförbrukning per år i kWh	161
Viktad energiförbrukning per 100 cykler i programmet "ECO Normal" i kWh	89
Ljudnivå i dB(a) för standardprogrammet Bomull Skåptorr vid full maskin	67
Ljudnivåklass i standardprogrammet "ECO Normal" i dB(A) re 1 pW	64
Ljudnivåklass (A–D)	B
Programtid för standardprogram i min.	165
Programtid i programmet "ECO Normal" i min	165
Funktionsprincip	Kondens
Kapacitet i kg	8,0
Återvinningsandel i %	95
Hermetiskt slutet system	•
Köldmedium	R290
Köldmedelsmängd i kg	0,14
GWP (Global Warming Potential) köldmedium i kg CO2	3
GWP (Global Warming Potential) maskin i kg CO2	0,42
Anslutningsmöjligheter	
Optiskt gränssnitt för service	•
WiFiConn@ct	•
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•

PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Värmepumpstumlare

med professionell prestanda. Flexibel placering då ingen evakueringskanal behövs.



EAN: 4002516798750 / Materialnummer: 12507180 /

Gamla materialnummer: 52110801NDS

Skydd mot vattenstänk IP X4

WEEE

Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG

•

•

•