

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection
Induktionshäll med integrerad fläkt
med två extra stora PowerFlex XL-kokzoner för cirkulationsdrift



- Den tystaste TwolnOne hos Miele – Silence Motor
- Flexibel installation – Plug&Play eller styrd cirkulationsluft
- Stor yta genererösa kokzoner inkl. 2 PowerFlex XL-kokzoner
- Automatisk reglering av fläktlägen – Con@ctivity
- Komplet svart design ger ett elegant utseende

EAN: 4002516778561 / Materialnummer: 12509550 /
Gamla materialnummer: 26767679NER

Konstruktion	
Induktionshäll med integrerad fläkt	•
Funktioner	
Styrd cirkulationsluft med extra tillbehör	Cirkulationsdrift
Styrd cirkulationsluft med extra tillbehör	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Icke-styrd cirkulationsluft (Plug&Play-installation)	Ja
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Planmonterad fläkt	•
Färg täckgaller	Svart
Färg fettfilter	Svart
Utrustning av kokzon	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	2
Maximalt antal kokkärl	4
PowerFlex-kokzoner	
Antal	4
Typ	PowerFlex XL-kokzon
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Effekt i W	2100
Booster i W	3000
TwinBooster i W	3650
1. kokzonen	
Position	vänster
Typ	PowerFlex XL-kokzon
Storlek i mm	230x460
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal effekt i W	3400
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
2. kokzonen	
Position	höger
Typ	PowerFlex XL-kokzon
Storlek i mm	230x460
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal effekt i W	3400
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
Användarkomfort	
Miele@home	•
Reglering via touchknappar	ComfortSelect White
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Digital visning av effektsteg	•
Markörfärg	Vit
Uppkokningsautomatik	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Avstängningsautomatik	•


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection
Induktionshäll med integrerad fläkt
med två extra stora PowerFlex XL-kokzoner för cirkulationssdrift




EAN: 4002516778561 / Materialnummer: 12509550 /
Gamla materialnummer: 26767679NER

Permanent kastrulligenkänning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Indikering för mättnad kolfilter	•
Torkskydd	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Äggklocka	•
Varmhållning	•
Lättskött innerutrymme i flätkåpan CleanCover	•
Effektivitet och hållbarhet	
ECO-motor	•
Silence-motor	•
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt läge min (m ³ /h) enligt EN 61591	160
Fläkteffekt läge max (m ³ /h) enligt EN 61591	465
Fläkteffekt intensivläge (m ³ /h) enligt EN 61591	510
Ljudeffekt nivå min (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffekt nivå max (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	70,0
Ljudtryck nivå min (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	34,0
Ljudtryck nivå max (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	55,0
Ljudtryck intensivläge (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	57,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	800
Dimensioner, mm (höjd)	238
Dimensioner, mm (djup)	520
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	780
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	238
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	780
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	20
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	804
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	7,50
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	1,4
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	Ja
Aktivt kolfilter för cirkulationssdrift	•
Plug&Play-adapter	•


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection
 Induktionshäll med integrerad fläkt
 med två extra stora PowerFlex XL-kokzoner för cirkulationsstrift



KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 23,8 cm




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 24,8 cm, Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template, 23,8 cm, Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling template, Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection
 Induktionshäll med integrerad fläkt
 med två extra stora PowerFlex XL-kokzoner för cirkulationsstrift




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air – drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection
 Induktionshäll med integrerad fläkt
 med två extra stora PowerFlex XL-kokzoner för cirkulationsdrift




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
 5 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
 6 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
 13 Circulating air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
 14 Circulating air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation
 (Installation drawing)



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play
 (Installation drawing)