

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection
Induktionshäll med integrerad fläkt
med två extra stora PowerFlex XL-kokzoner för frånluftsdrift



- Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor
- Passar för flexibla frånluftsinstallationer
- Stor yta genererösa kokzoner inkl. 2 PowerFlex XL-kokzoner
- Automatisk reglering av fläktlägen – Con@ctivity
- Komplet svart design ger ett elegant utseende



EAN: 4002516779650 / Materialnummer: 12512540 /
Gamla materialnummer: 26767678DFS

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Konstruktion | |
| Induktionshäll med integrerad fläkt | • |
| Funktioner | |
| Styrd frånluft med extra tillbehör | DMK 150-1, DFK-xxxx |
| Styrd cirkulationsluft med extra tillbehör | Frånluft |
| Icke-styrd cirkulationsluft (Plug&Play-installation) | Nej |
| Design | |
| Elegant glaskeramikyta | • |
| Planmontering | • |
| Glaskeramikfärg | Svart |
| Ovanpåliggande montering | • |
| Planmonterad fläkt | • |
| Färg täckgaller | Svart |
| Färg fettfilter | Svart |
| Utrustning av kokzon | |
| Antal kokzoner | 4 |
| Antal kokområden | 2 |
| Maximalt antal kokkärl | 4 |
| PowerFlex-kokzoner | |
| Antal | 4 |
| Typ | PowerFlex XL-kokzon |
| Diameter i mm | Ø 150 – 230 |
| Effekt i W | 2100 |
| Booster i W | 3000 |
| TwinBooster i W | 3650 |
| 1. kokzonen | |
| Position | vänster |
| Typ | PowerFlex XL-kokzon |
| Storlek i mm | 230x460 |
| Maximal Booster-effekt i W | 4800 |
| Maximal effekt i W | 3400 |
| Maximal TwinBooster-effekt i W | 7300 |
| 2. kokzonen | |
| Position | höger |
| Typ | PowerFlex XL-kokzon |
| Storlek i mm | 230x460 |
| Maximal Booster-effekt i W | 4800 |
| Maximal effekt i W | 3400 |
| Maximal TwinBooster-effekt i W | 7300 |
| Användarkomfort | |
| Miele@home | • |
| Reglering via touchknappar | ComfortSelect White |
| Automatikfunktion Con@ctivity | • |
| Digital visning av effektsteg | • |
| Markörfärg | Vit |
| Uppkokningsautomatik | • |
| Permanent kastrulligenkänning | • |
| Varmhållning | • |

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection
Induktionshäll med integrerad fläkt
med två extra stora PowerFlex XL-kokzoner för frånluftsdrift



EAN: 4002516779650 / Materialnummer: 12512540 /
Gamla materialnummer: 26767678DFS

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Stop&Go-funktion | • |
| Recall-funktion | • |
| Äggklocka | • |
| Avstängningsautomatik | • |
| Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler) | • |
| Eftergångstid 5 till 15 minuter | • |
| Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D) | A+ |
| ECO-motor | • |
| Årlig energiförbrukning i kWh/år | 32,4 |
| Fluiddynamisk effektivitetsklass | A |
| Belysningseffektivitetsklass | NA |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | A |
| Skötselkomfort | |
| Glaskeramik som är enkel att rengöra | • |
| Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover | • |
| Torkskydd | • |
| Filtersystem | |
| Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager) | 1 |
| Frånluft | |
| Fläkteffekt läge min (m ³ /h) enligt EN 61591 | 195 |
| Fläkteffekt läge max (m ³ /h) enligt EN 61591 | 530 |
| Fläkteffekt intensivläge (m ³ /h) enligt EN 61591 | 610 |
| Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h) | 610 |
| Ljudeffekt nivå min (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 41,0 |
| Ljudeffekt nivå max (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 68,0 |
| Ljudtryck nivå min (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 27,0 |
| Ljudtryck nivå max (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 54,0 |
| Ljudtryck intensivläge (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 53,0 |
| Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13 | 53,0 |
| Säkerhet | |
| Säkerhetsavstängning | • |
| Spärrfunktion | • |
| Driftspärr | • |
| Integrerad kylfläkt | • |
| Överhettningsskydd | • |
| Restvärmeindikering | • |
| Tekniska data | |
| Dimensioner, mm (bredd) | 800 |
| Dimensioner, mm (höjd) | 238 |
| Dimensioner, mm (djup) | 520 |
| Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering | 780 |
| Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering | 500 |
| Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm | 238 |


KMDA 7676 FL-A BlackPerfection
Induktionshäll med integrerad fläkt
med två extra stora PowerFlex XL-kokzoner för frånluftsdrift




EAN: 4002516779650 / Materialnummer: 12512540 /
Gamla materialnummer: 26767678DFS

| | |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering | 780 |
| Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering | 500 |
| Vikt, kg | 20 |
| Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering | 804 |
| Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering | 524 |
| Total anslutningseffekt, KW | 7,50 |
| Spänning i V | 230 |
| Frekvens i Hz | 50-60 |
| Längd anslutningskabel, m | 2 |
| Medföljande tillbehör | |
| Anslutningskabel | Ja |


KMDA 7676 FL-A BlackPerfection
 Induktionshäll med integrerad fläkt
 med två extra stora PowerFlex XL-kokzoner för frånluftsdrift




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7676 FL-A BlackPerfection
 Induktionshäll med integrerad fläkt
 med två extra stora PowerFlex XL-kokzoner för frånluftsdrift




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)