

KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed
Induktionshäll med integrerad fläkt
och MattFinish med 2 extra stora PowerFlex XL-kokzoner för cirkulationsdrift



- Elegant yta för unik köksdesign – MattFinish
- Den tystaste TwolnOne hos Miele – Silence Motor
- Flexibel installation – Plug&Play eller styrd cirkulationsluft
- Stor yta genererösa kokzoner inkl. 2 PowerFlex XL-kokzoner
- Anslutning till Con@ctivity och Miele@home

EAN: 4002516819134 / Materialnummer: 12515690 /
Gamla materialnummer: 26787679NER

| | |
|--|-----------------------------|
| Jubileumskampanj | |
| Jubileumsmodell 125 | • |
| 125 Gala Edition | • |
| Konstruktion | |
| Induktionshäll med integrerad fläkt | • |
| Funktioner | |
| Styrd cirkulationsluft med extra tillbehör | Cirkulationsdrift |
| Styrd cirkulationsluft med extra tillbehör | DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600 |
| Icke-styrd cirkulationsluft (Plug&Play-installation) | Ja |
| Design | |
| Elegant glaskeramikyta | • |
| Planmontering | • |
| Reptålig yta | MattFinish |
| Glaskeramikfärg | Mattsvalt |
| Anti-fingerprint-effekt | • |
| Ovanpåliggande montering | • |
| Planmonterad fläkt | • |
| Färg täckgaller | Svart |
| Färg fettfilter | Svart |
| Utrustning av kokzonen | |
| Antal kokzoner | 4 |
| Antal kokområden | 2 |
| Maximalt antal kokkärl | 4 |
| PowerFlex-kokzoner | |
| Antal | 4 |
| Typ | PowerFlex XL-kokzon |
| Diameter i mm | Ø 150 – 230 |
| Effekt i W | 2100 |
| Booster i W | 3000 |
| TwinBooster i W | 3650 |
| 1. kokzonen | |
| Position | vänster |
| Typ | PowerFlex XL-kokzon |
| Storlek i mm | 230x460 |
| Maximal Booster-effekt i W | 4800 |
| Maximal effekt i W | 3400 |
| Maximal TwinBooster-effekt i W | 7300 |
| 2. kokzonen | |
| Position | höger |
| Typ | PowerFlex XL-kokzon |
| Storlek i mm | 230x460 |
| Maximal Booster-effekt i W | 4800 |
| Maximal effekt i W | 3400 |
| Maximal TwinBooster-effekt i W | 7300 |
| Användarkomfort | |
| Miele@home | • |
| Reglering via touchknappar | ComfortSelect White |
| Automatikfunktion Con@ctivity | • |
| Digital visning av effektsteg | • |

KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed
Induktionshäll med integrerad fläkt
och MattFinish med 2 extra stora PowerFlex XL-kokzoner för cirkulationsdrift



EAN: 4002516819134 / Materialnummer: 12515690 /
Gamla materialnummer: 26787679NER

| | |
|--|------|
| Markörfärg | Vit |
| Uppkokningsautomatik | • |
| Stop&Go-funktion | • |
| Recall-funktion | • |
| Avstängningsautomatik | • |
| Permanent kastrulligenkänning | • |
| Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler) | • |
| Eftergångstid 5 till 15 minuter | • |
| Indikering för mättnad kolfilter | • |
| Torkskydd | • |
| Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte | • |
| Äggklocka | • |
| Varmhållning | • |
| Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| ECO-motor | • |
| Silence-motor | • |
| Skötselkomfort | |
| Glaskeramik som är enkel att rengöra | • |
| Filtersystem | |
| Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager) | 1 |
| Cirkulationsdrift | |
| Fläkteffekt läge min (m ³ /h) enligt EN 61591 | 145 |
| Fläkteffekt läge max (m ³ /h) enligt EN 61591 | 465 |
| Fläkteffekt intensivläge (m ³ /h) enligt EN 61591 | 510 |
| Ljudeffekt nivå min (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 47,0 |
| Ljudeffekt nivå max (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 68,0 |
| Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 70,0 |
| Ljudtryck nivå min (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 34,0 |
| Ljudtryck nivå max (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 55,0 |
| Ljudtryck intensivläge (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 57,0 |
| Säkerhet | |
| Säkerhetsavstängning | • |
| Spärrfunktion | • |
| Driftspärr | • |
| Integrerad kylfläkt | • |
| Överhettningsskydd | • |
| Restvärmeindikering | • |
| Anslutning för fönsterkontaktbrytare | • |
| Tekniska data | |
| Dimensioner, mm (bredd) | 800 |
| Dimensioner, mm (höjd) | 238 |
| Dimensioner, mm (djup) | 520 |
| Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering | 780 |
| Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering | 500 |
| Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm | 238 |
| Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering | 780 |
| Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering | 500 |
| Vikt, kg | 20 |


KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed
Induktionshäll med integrerad fläkt
och MattFinish med 2 extra stora PowerFlex XL-kokzoner för cirkulationsdrift




EAN: 4002516819134 / Materialnummer: 12515690 /
Gamla materialnummer: 26787679NER

| | |
|---|-------|
| Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering | 804 |
| Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering | 524 |
| Total anslutningseffekt, KW | 7,50 |
| Spänning i V | 230 |
| Frekvens i Hz | 50-60 |
| Längd anslutningskabel, m | 1,4 |
| Medföljande tillbehör | |
| Anslutningskabel | Ja |
| Aktivt kolfilter för cirkulationsdrift | • |
| Plug&Play-adapter | • |


KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed
 Induktionshäll med integrerad fläkt
 och MattFinish med 2 extra stora PowerFlex XL-kokzoner för cirkulationsdrift



KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 23,8 cm




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 24,8 cm, Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template, 23,8 cm, Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling template, Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing


KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed
 Induktionshäll med integrerad fläkt
 och MattFinish med 2 extra stora PowerFlex XL-kokzoner för cirkulationssdrift




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis - drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis - drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air - drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air - drawing


KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed
 Induktionshäll med integrerad fläkt
 och MattFinish med 2 extra stora PowerFlex XL-kokzoner för cirkulationssdrift




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
 6 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
 13 Circulating air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
 14 Circulating air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation
 (Installation drawing)



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play
 (Installation drawing)