

KU 7016 D

Kylskåp för inbyggnad under bänk med LED-belysning, frysack och delade dörrhyllor i en kompakt design.



- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Integrerat 4-frysack
- Flexibel insida av dörren – delade dörrhyllor
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik



EAN: 4002516779100 / Materialnummer: 12519090 /
Gamla materialnummer: 36701610EU1

Produktkategori	
Kylskåp	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Underbyggd inbyggnadsprodukt	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Design	
Belysning kylzon	LED-lampor
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
ComfortClean	•
ComfortFrost	•
Styreelektronik	
Användarkoncept	EasyControl
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperCool	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbatläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	2
Antal dörrhyllor för konserver	2
Dörrhylla för flaskor	1
Dörrhyllor	3
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	D
Energiförbrukning per år, kWh	115,20
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,31
Säkerhet	
Akustiskt dörrlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	600
Max nischbredd i mm	600
Minsta nischhöjd i mm	820
Max nischhöjd i mm	880
Nischdjup i mm	560
Produktbredd i mm	597
Produkthöjd i mm	818
Produktdjup i mm	550
Vikt, kg	36,0
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	10
Klimatklass	N-ST
Kylzon, liter	92
4-stjärning fryszone, liter	14
Total nyttovolym, i l	106

KU 7016 D

Kylskåp för inbyggnad under bänk
med LED-belysning, frysack och delade dörrhyllor i en kompakt design.



EAN: 4002516779100 / Materialnummer: 12519090 /
Gamla materialnummer: 36701610EU1

Säkerhet vid strömavbrott i tim	9
Infrysningskapacitet i kg/24 tim.	2,00
Ljudnivåklass (A–D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	34
Energiförbrukning i milliampere (mA)	2000
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Miele service


Medföljande tillbehör

Ägghållare


•

KU 7016 D


Kylskåp för inbyggnad under bänk
med LED-belysning, frysack och delade dörrhyllor i en kompakt design.




KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)