

KU 7030 D

Kylskåp för inbyggnad under bänk med LED-belysning, DynaCool och ComfortClean i en kompakt design.



- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose



EAN: 4002516779230 / Materialnummer: 12519150 /
Gamla materialnummer: 36703010EU1

Produktkategori	
Kylskåp	•
Konstruktion	
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Underbyggd inbyggnadsprodukt	•
Luckupphängning	Teleskopvagn
Design	
Belysning kylzon	LED-lampor
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Styrellektronik	
Användarkoncept	FreshTouch
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdel	Nej
SuperCool snabbkylning	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbatläge	•
Semesterläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	3
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	D
Energiförbrukning per år, kWh	73,90
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,20
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	600
Max nischbredd i mm	600
Minsta nischhöjd i mm	820
Max nischhöjd i mm	880
Nischdjup i mm	560
Produktbredd i mm	597
Produkthöjd i mm	818
Produktdjup i mm	550
Vikt, kg	39,0
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	10
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	125
Total nyttovolym, i l	124
Ljudnivåklass (A–D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	32
Energiförbrukning i milliampere (mA)	2000
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10

KU 7030 D

Kylskåp för inbyggnad under bänk
med LED-belysning, DynaCool och ComfortClean i en kompakt design.




EAN: 4002516779230 / Materialnummer: 12519150 /
Gamla materialnummer: 36703010EU1


Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Ägghållare	•

KU 7030 D


Kylskåp för inbyggnad under bänk
med LED-belysning, DynaCool och ComfortClean i en kompakt design.



KU7030D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß
(installation drawings)



KU7030D, Built-under, side view (installation drawings)



KU7030D, Built-under, installation drawing (*footnote)
(installation drawings)