

FNUS 7040 D

Frys-kåp för inbyggnad under bänk med NoFrost, SoftClose och SuperFrost (snabbinfrysning) i en kompakt design.



- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom



EAN: 4002516779322 / Materialnummer: 12519380 /
Gamla materialnummer: 37704010EU1

Produktkategori	
Frys-kåp	•
Konstruktion	
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Underbyggd inbyggnadsprodukt	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
“Side-by-side”-placering möjlig	•
Design	
Belysning frysdelen	LED-lampor
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Styrellektronik	
Användarkoncept	FreshTouch
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbatläge	•
Semesterläge	•
Frys-kåp/-zon	
Antal fryslådor	3
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	D
Energiförbrukning per år, kWh	149,70
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,41
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdelen	•
Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Indikering strömbrott frysdelen	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	600
Max nischbredd i mm	600
Minsta nischhöjd i mm	820
Max nischhöjd i mm	880
Nischdjup i mm	560
Produktbredd i mm	597
Produkthöjd i mm	818
Produktdjup i mm	550
Vikt, kg	36,0
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyladelens frontdörr i kg	10
Klimatklass	SN-T

FNUS 7040 D

Frysåp för inbyggnad under bänk
med NoFrost, SoftClose och SuperFrost (snabbinfrysning) i en kompakt design.



EAN: 4002516779322 / Materialnummer: 12519380 /
Gamla materialnummer: 37704010EU1

4-stjärning fryszon, liter	74
Total nyttovolym, i l	74
Säkerhet vid strömavbrott i tim	12
Infrysningsskapacitet i kg/24 tim.	8,20
Ljudnivåklass (A–D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	32
Energiförbrukning i milliampere (mA)	2000
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2


Medföljande tillbehör

Istärningslåda


•

FNUS 7040 D


Frys-skåp för inbyggnad under bänk
med NoFrost, SoftClose och SuperFrost (snabbinfrysning) i en kompakt design.




KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskitze, Nischenmaß (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)