


KWTUS 7096 E

Vinkyl för inbyggnad under bänk med separata temperaturzoner, FlexiFrame och Push2Open i en kompakt design.



- Optimal dricks- och förvaringstemperatur tack vare olika temperaturzoner
- FlexiFrame för säker lagring av alla flaskstorlekar/-former
- Optimal reglering av luftfuktigheten med ActiveHumidity
- Individuell märkning av trähyllorna på NoteBoard
- Optimalt skydd av vinet genom UV-tåligt isoleringsglas



EAN: 4002516779438 / Materialnummer: 12519560 /
Gamla materialnummer: 39709610EU1

Produktkategori	
Vinkyl	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Underbyggd inbyggnadsprodukt	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
“Side-by-side”-placering möjlig	•
Design	
Färg utvändigt	Svart
Frontfärg	Obsidiansvart glas
Belysning vindel	nivålös dimbar LED
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Active AirClean-filter	•
DynaCool	•
ActiveHumidity	•
SoftClose	•
Dörröppningshjälp	Push2open
Totalt antal hyllor	5
Antal galler	4
Gallermaterial	Bok
Antal FlexiFrame-galler	3
Antal galler för tvärlagring	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Ja
Vibrationsdämpad förvaring	•
Styrellektronik	
Användarkoncept	FreshTouch
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
Antal temperaturzoner	2
Minsta inställbara temperaturområde i °C	5
Maximalt inställbart temperaturområde i °C	20
Sabbatläge	•
Kylprodukt/-zon	
Torr bakvägg	BlackSteel
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	E
Energiförbrukning per år, kWh	83,20
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,22
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•

KWTUS 7096 E

Vinkyl för inbyggnad under bänk

med separata temperaturzoner, FlexiFrame och Push2Open i en kompakt design.



EAN: 4002516779438 / Materialnummer: 12519560 /

Gamla materialnummer: 39709610EU1

Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	600
Max nischbredd i mm	604
Minsta nischhöjd i mm	820
Max nischhöjd i mm	880
Nischdjup i mm	580
Produktbredd i mm	597
Produkthöjd i mm	819
Produktdjup i mm	579
Vikt, kg	51,0
Fästningsteknik	Fast dörr
Klimatklass	SN-ST
Kylzon, liter	95
Total nyttovolym, i l	95
Plats för antal 0,75 liter-Bordeaux-flaskor	32 flaskor
Ljudnivåklass (A–D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	32
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1500
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Medföljande tillbehör	


Vit krita

•


KWTUS 7096 E

Vinkyl för inbyggning under bänk


med separata temperaturzoner, FlexiFrame och Push2Open i en kompakt design.




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KWTUS7196E, KWTUS7096E, Built-under, top view (installation drawings)



KWTUS7096E, Built-under, side view (installation drawings)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view (*footnote) (installation drawings)