

## DAS 2620

Fläkt med utdragbar skärm  
med EasySwitch-styrning för bekväm användning



- Elegant design – mattsvart manöverpanel i 60 cm bredd
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516781691 / Materialnummer: 12524640 /  
Gamla materialnummer: 28S2620MNER

<b>Konstruktion</b>	
Fläkt med utdragbar skärm	•
Färg på produkten	Matt-svart
<b>Funktioner</b>	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUU 151,DUU 150
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Användarkomfort</b>	
Elektronisk styrning	•
Boosterlägen	1
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A
Årlig energiförbrukning i kWh/år	41,7
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
<b>Skötselkomfort</b>	
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	1
<b>Belysning</b>	
Lysdiod	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Belysningsstyrka i lux	310 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Fläkt</b>	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Växelströmsmotor (AC-motor)	•
<b>Frånluft</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	195
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	295
Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	410
Fläkteffekt boosterläge (m <sup>3</sup> /h)	555
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	55,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	61,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	68,0
Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20µPa)	34,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	41,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	47,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	54,0
<b>Cirkulationsdrift</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	190
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	290
Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	415
Fläkteffekt boosterläge (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	550

## DAS 2620

Fläkt med utdragbar skärm  
med EasySwitch-styrning för bekväm användning




EAN: 4002516781691 / Materialnummer: 12524640 /  
Gamla materialnummer: 28S2620MNER

Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	74,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	60,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	68,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	39,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	46,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	54,0
Ljudtryck intensivläge (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	61,0
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetsavstängning	•
<b>Tekniska data</b>	
Flätkåpens bredd, mm	596
Flätkåpens höjd, mm	36
Flätkåpens djup, mm	273
Minsta avstånd över elektriska hållar, mm	450
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovikt i kg	12,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,20
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisningar</b>	
Frånluftsanslutning tak	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Kallrasskydd	•

## DAS 2620

Fläkt med utdragbar skärm

med EasySwitch-styrning för bekväm användning



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,  
Installation drawings