

## DAS 2620

Fläkt med utdragbar skärm  
med EasySwitch-styrning för bekväm användning



- Elegant design – mattsvart manöverpanel i 60 cm bredd
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516781691 / Materialnummer: 12524640 /  
Gamla materialnummer: 28S2620MNER

<b>Konstruktion</b>	
Fläkt med utdragbar skärm	•
<b>Konstruktion och design</b>	
Färg	Matt-svart
<b>Funktioner</b>	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUU 151,DUU 150
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Användarkomfort</b>	
Elektronisk styrning	•
Boosterlägen	1
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Årlig energiförbrukning i kWh/år	41,7
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
<b>Skötselkomfort</b>	
Lättskött innerutrymme i flätkåpan CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	1
<b>Belysning</b>	
Lysdiod	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Belysningsstyrka i lux	310 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Fläkt</b>	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Växelströmsmotor (AC-motor)	•
<b>Frånluft</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	195
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	295
Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	410
Fläkteffekt boosterläge 1 (m <sup>3</sup> /h)	555
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	55,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	61,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	68,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	34,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	41,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	47,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	54,0
<b>Cirkulationsdrift</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	190
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	290
Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	415

## DAS 2620

Fläkt med utdragbar skärm  
med EasySwitch-styrning för bekväm användning



EAN: 4002516781691 / Materialnummer: 12524640 /  
Gamla materialnummer: 28S2620MNER

Fläkteffekt boosterläge 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	550
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	60,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	68,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	74,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	39,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	46,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	54,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	61,0

### Säkerhet

Säkerhetsavstängning

•

### Tekniska data

Flätkåpens bredd, mm

596

Flätkåpens höjd, mm

36

Flätkåpens djup, mm

273

Nettovikt i kg

12,0

Längd anslutningskabel, m

1,5

Skyddskontakt

•

Minsta avstånd över elektriska hällar, mm

450

Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt,  
brännare ≤ 4,5 kW) i mm

650

Fasantal

1

Total anslutningseffekt, KW

0,20

Spänning i V

230

Säkring i A

10

Frekvens i Hz

50

### Monteringsanvisningar

Frånluftsanslutning tak

•

Diameter frånluftsstos, mm

150


### Medföljande tillbehör

Kallrasskydd

•

## DAS 2620

Fläkt med utdragbar skärm  
med EasySwitch-styrning för bekväm användning



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,  
Installation drawings