

DA 9092 W Screen

Väggmonterad fläkt

med vertikal glasfront och särskilt platt design för mer frihet för huvudet.



- Raklinjig form med 880 mm bredd och minimalt djup på 260 mm
- Modernt touchreglage i glasfront
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Bredd Avställningsyta – som avställningsyta för t.ex. kryddor
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt



EAN: 4002516797791 / Materialnummer: 12526460 /
Gamla materialnummer: 28909240NER

Konstruktion och design	
Färg på produkter	Obsidiansvart
Konstruktion	
Väggmonterad fläkt	•
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 29 kolfilter
Användarkomfort	
Elektronisk styrning	•
Touchstyrning	•
Styrning	Touchknappar på glas
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Boosterlägen	1
Programmerbar avstängning av boosterläge	•
Silence-paket	•
Effektivitet och hållbarhet	
Årlig energiförbrukning i kWh/år	67,7
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	B
Fettfilter effektivitetsklass	B
Fluiddynamisk effektivitetsklass	B
Belysningseffektivitetsklass	A
Skötselkomfort	
Lättskött insida fläktkåpa – CleanCover	•
Filtersystem	
Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	2
Belysning	
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Belysningsstyrka i lux	300 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Fläkt	
Dubbelsidigt fläkt sug	•
Växelströmsmotor (AC-motor)	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	205
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	310
Fläkteffekt i läge 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	415
Fläkteffekt i boosterläge 1 (m ³ /tim)	670
Ljudeffektsnivå i läge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	39,0
Ljudeffektsnivå i läge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	45,0
Ljudeffektsnivå i läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	50,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	62,0
Ljudtrycksnivå i läge 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	25,0
Ljudtrycksnivå i läge 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	31,0
Ljudtrycksnivå i läge 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	36,0

DA 9092 W Screen

Väggmonterad fläkt

med vertikal glasfront och särskilt platt design för mer frihet för huvudet.



EAN: 4002516797791 / Materialnummer: 12526460 /

Gamla materialnummer: 28909240NER

Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13 48,0

Cirkulationsdrift

Fläkteffekt i läge 1 (m³/h) enligt EN 61591 190

Fläkteffekt i läge 2 (m³/h) enligt EN 61591 290

Fläkteffekt i läge 3 (m³/h) enligt EN 61591 385

Fläkteffekt boosterläge 1 (m³/h) enligt EN 61591 605

Ljudeffektsnivå i läge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 44,0

Ljudeffektsnivå i läge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 51,0

Ljudeffektsnivå i läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 58,0

Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 69,0

Ljudtrycksnivå i läge 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 30,0

Ljudtrycksnivå i läge 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 37,0

Ljudtrycksnivå i läge 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 44,0

Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13 55,0

Säkerhet

Säkerhetsavstängning •

Härdat säkerhetsglas •

Tekniska data

Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, mm 500

Totalhöjd för flätkåpa i cirkulationsdrift i mm 500

Flätkåpans bredd, mm 880

Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm 500

Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm 500

Flätkåpans höjd, mm 500

Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm 500

Flätkåpans djup, mm 260

Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm 500

Nettovikt i kg 21,5

Längd anslutningskabel, m 1,5

Skyddskontakt •

Minsta höjd över elektriska hällar i mm 450

Minsta säkerhetsavstånd ovanför gashällar (max 12,6 kW total effekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm 650

Fasantal 1

Total anslutningseffekt, KW 0,20

Spänning i V 230

Säkring i A 10

Frekvens i Hz 50

Monteringsanvisningar

Frånluftsanslutning tak •

Frånluftsanslutning tak och bakre vägg •

Diameter frånluftsstos, mm 150


Medföljande tillbehör

Kallrasskydd •

DA 9092 W Screen

Väggmonterad fläkt

med vertikal glasfront och särskilt platt design för mer frihet för huvudet.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)