

## DA 9092 W Screen

### Väggmonterad fläkt

med vertikal glasfront och särskilt platt design för mer frihet för huvudet.



- Raklinjig form med 880 mm bredd och minimalt djup på 260 mm
- Modernt touchreglage i glasfront
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Bredd Avställningsyta – som avställningsyta för t.ex. kryddor
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt

**B**

EAN: 4002516798330 / Materialnummer: 12526470 /  
Gamla materialnummer: 28909260NER

<b>Konstruktion</b>	
Väggmonterad fläkt	•
<b>Funktioner</b>	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 29 kolfilter
<b>Design</b>	
Färg	Grafitgrå
<b>Användarkomfort</b>	
Elektronisk styrning	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Touchknappar	•
Programmerbar avstängning av boosterläge	•
Silence-paket	•
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	B
Årlig energiförbrukning i kWh/år	67,7
Fluiddynamisk effektivitetsklass	B
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	B
<b>Filtersystem</b>	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	2
<b>Belysning</b>	
Lysdiod	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Belysningsstyrka i lux	300 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Fläkt</b>	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Växelströmsmotor (AC-motor)	•
<b>Frånluft</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	205
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	310
Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	415
Fläkteffekt boosterläge (m <sup>3</sup> /h)	670
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	39,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	45,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	50,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	62,0
Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20µPa)	25,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	31,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	36,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	48,0
<b>Cirkulationsdrift</b>	
Fläkteffekt steg 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	190
Fläkteffekt steg 2 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	290
Fläkteffekt steg 3 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	385
Fläkteffekt boosterläge 1 (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	605
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	44,0

DA 9092 W Screen

Väggmonterad fläkt

med vertikal glasfront och särskilt platt design för mer frihet för huvudet.



EAN: 4002516798330 / Materialnummer: 12526470 /


Gamla materialnummer: 28909260NER

Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	51,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	58,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	69,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	30,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	37,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	44,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	55,0
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetsavstängning	•
Härdat säkerhetsglas	•
<b>Tekniska data</b>	
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	500
Totalhöjd cirkulat.drift och extern i mm	500
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	500
Flätkåpans bredd, mm	880
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	500
Flätkåpans höjd, mm	500
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	500
Flätkåpans djup, mm	260
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm	500
Minsta avstånd över elektriska hållar, mm	450
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovikt i kg	21,5
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,20
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisningar</b>	
Frånluftsanslutning tak	•
Frånluftsanslutning tak och bakre vägg	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Kallrasskydd	•
<b>Extra tillbehör</b>	
Aktivt kolfilter	Nein

## DA 9092 W Screen

Väggmonterad fläkt

med vertikal glasfront och särskilt platt design för mer frihet för huvudet.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)