

KM 7576 FL 125 Gala Ed
Induktionshäll
Med 3 PowerFlex-kokzoner och MattFinish



- Intuitivt snabbval med siffrerader – Smart Select White
- 6 Kozoner inkl. 3 kraftfulla PowerFlex-kozoner
- 800 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Anslutning till Con@ctivity och Miele@home
- Elegant yta för unik köksdesign – MattFinish

EAN: 4002516787594 / Materialnummer: 12527010 /
Gamla materialnummer: 26757670DFS

Jubileumskampanj	
125 Gala Edition	•
Jubileumskampanj	
Jubileumsmodell 125	•
Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Reptålig yta	MattFinish
Glaskeramikfärg	Matts svart
Anti-fingerprint-effekt	•
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzoner	
Antal kokzoner	6
Antal kokområden	3
Maximalt antal kokkärl	6
PowerFlex-kokzoner	
Antal	6
Typ	PowerFlex kokzon
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Effekt i W	2100
Booster i W	3000
TwinBooster i W	3650
1. kokzonen	
Position	vänster
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	230x390
Maximal Booster-effekt i W	3400
Maximal effekt i W	3150
Maximal TwinBooster-effekt i W	3650
2. kokzonen	
Position	i mitten
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	230x390
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal effekt i W	3400
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
3. kokzonen	
Position	höger
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	230x390
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal effekt i W	3400
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
Användarkomfort	
Miele@home	•
Reglering via touchknappar	SmartSelect White


KM 7576 FL 125 Gala Ed
Induktionshäll
Med 3 PowerFlex-kokzoner och MattFinish




EAN: 4002516787594 / Materialnummer: 12527010 /
Gamla materialnummer: 26757670DFS

Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Markörfärg	Vit
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Avstängningsautomatik	•
Permanent kastrulligenkänning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Torkskydd	•
Äggklocka	•
Effektivitet och hållbarhet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	800
Dimensioner, mm (höjd)	51
Dimensioner, mm (djup)	520
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	780
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	51
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	780
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	16
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	804
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	11,00
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	Ja

KM 7576 FL 125 Gala Ed
Induktionshäll
Med 3 PowerFlex-kokzoner och MattFinish



KM7575FL, KM7576FL onset (installation drawing)



KM7575FL, KM7576FL flush (installation drawing)